



Tekniska data

Spänningsfall	U_d	≤ 1 V
Arbetsström	I_L	0 ... 200 mA
Läckström	I_r	max. 20 μ A
Tomgångsström	I_o	≤ 15 mA
Driftsberedskapsuppskov	t_v	≤ 10 ms
Funktions indikering		Flervägs LED, gul
Specifikation funktionell säkerhet		
MTTF _d		1248 a
Livslängd (T _M)		20 a
Feldetekteringsförmåga (DC)		0 %
Överensstämmelse		
Överensstämmer med PWIS		VDMA 24364-A1/B2/C1/T100 °C-W
Norm- och riktlinjekonformitet		
Standardöverensstämmelse		
Standarder		EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Godkännanden och certifikat		
Skyddsklass		II
Dimensionerad isolationsspänning	U_i	36 V
Dimensioneringsstabilitet stötspänning	U_{imp}	500 V
UL-godkännande		cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
CCC-godkännande		Produkter, vars max. driftspänning är ≤ 36 V, kräver inget godkännande och har därför ingen CCC-märkning.
Godkännande för marint bruk		DNVGL TAA00003AK
Omgivningsförhållande		
Omgivningstemperatur		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagringstemperatur		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mekaniska specifikationer		
Anslutnings typ		Kontakt
Kapslingsmaterial		Mässing , vit brons belagd
Avkännings yta		PBT , grön
Skyddsklass		IP65 / IP66 / IP67 / IP68
Stickpropp		
Gänga		M12 x 1
Poltal		4
Stomme		58 g
Dimensioner		
Längd		66 mm
Diameter		18 mm
Fastsättning		med muttrar, M18
Åtdragningsmoment		0 ... 30 Nm
Allmän information		
Leveransomfattning		Leverans med 2 muttrar med låständer

Anslutning



Anslutningstilldelning



Tråd färger enligt EN 60947-5-2

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK