


Givare, induktiv


NBB8-18GM50-E2-0,8M-V1



- 8 mm i plan
- Utökat känslavstånd
- Utökat temperaturområde - 40 ... + 85 °C
- Utökat driftspänningsområde
- Flexibel användning med många monteringsmöjligheter



Mått



Tekniska data

Allmänna specifikationer

Växlingsfunktion		Normalt öppen (NO)
Utgångstyp		PNP
Känslavstånd	s_n	8 mm
Installation		inbyggbar
Utgångs typ		DC
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 6,48 mm
Manöverelement		Konstruktionsstål, t.ex. 1.0037, S235JR (tidigare St37-2) 24 mm x 24 mm x 1 mm
Reduktionsfaktor r_{Al}		0,38
Reduktionsfaktor r_{Cu}		0,35
Reduktionsfaktor $r_{1,4301}$		0,74
Reduktionsfaktor r_{Ms}		0,47
Anslutnings sätt		3-trådig

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	5 ... 36 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 1350 Hz
Hysteres	H	typ. 5 %
Polaritetsskydd		Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd		pulserande
Spänningsfall	U_d	≤ 1 V
Arbetsström	I_L	0 ... 200 mA

Kungörelsedatum: 2024-05-28 Datum för utgåva: 2024-05-28 : 326163-0125_swe.pdf

Se "Allmänna kommentarer om produktinformationen från Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Tyskland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Tekniska data

Läckström	I_r	max. 20 μ A
Tomgångsström	I_0	\leq 10 mA
Driftsberedskapsuppskov	t_v	\leq 10 ms
Funktions indikering		LED, gul
Specifikation funktionell säkerhet		
MTTF _d		1721 a
Livslängd (T _M)		20 a
Feldetekteringsförmåga (DC)		0 %
Överensstämmelse		
Överensstämmer med PWIS		VDMA 24364-C1/T100 °C-W
Norm- och riktlinjekonformitet		
Standardöverensstämmelse		
Standarder		EN IEC 60947-5-2
Godkännanden och certifikat		
Skyddsklass		II
Dimensionerad isolationsspänning	U_i	36 V
Dimensioneringsstabilitet stötspänning	U_{imp}	500 V
UL-godkännande		cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
CCC-godkännande		Produkter, vars max. driftspänning är \leq 36 V, kräver inget godkännande och har därför ingen CCC-märkning.
Godkännande för marint bruk		DNVGL TAA00003AK
Omgivningsförhållande		
Omgivningstemperatur		sensor: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) Kabel: -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Lagringstemperatur		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mekaniska specifikationer		
Anslutnings typ		fast kabel med kontakt
Kapslingsmaterial		Mässing , vit brons belagd
Avkännings yta		PBT , grön
Skyddsklass		IP65 / IP66 / IP67 / IP68
Stickpropp		
Gänga		M12 x 1
Poltal		3
kabel		
Kabeldiameter		3,9 mm \pm 0,2 mm
Böjningsradie		> 10 x kabeldiameter
Material		PVC
Färg		svart
Antal kärnor		4
Ledartvärsnitt		0,25 mm ²
Längd	L	800 mm + 5 / - 0 mm
Dimensioner		
Längd		56 mm
Diameter		18 mm
Fastsättning		med muttrar, M18
Åtdragningsmoment		0 ... 30 Nm
Allmän information		
Leveransomfattning		Leverans med 2 muttrar med låständer

Anslutning



Anslutningstilldelning



Tråd färger enligt EN 60947-5-2

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK