


# Sensore induttivo


## NBB5-18GM50-E2-Y0165



- 5 mm allineato
- Ampio intervallo di variazione della temperatura  
-40 ... +85 °C
- Gamma tensione di esercizio estesa
- Utilizzo flessibile con diverse possibilità di montaggio



### Dimensioni



### Dati tecnici

Dati generali			
Funzione di commutazione			Normalmente aperto (NA)
Tipo di uscita			PNP
Distanza di comando misura	$s_n$		5 mm
Montaggio incorporato			incorporabile
Polarità d'uscita			DC
Distanza di comando sicura	$s_a$		0 ... 4,05 mm
Elemento di comando			Acciaio per l'edilizia, p.es. 1.0037, S235JR (ex St37-2) 18 mm x 18 mm x 1 mm
Fattore di riduzione $r_{Al}$			0,35
Fattore di riduzione $r_{Cu}$			0,29
Fattore di riduzione $r_{1.4301}$			0,73
Fattore di riduzione $r_{Ms}$			0,44
Tipo di uscita			3-fili
Dati specifici			
Tensione di esercizio	$U_B$		5 ... 36 V
Frequenza di commutazione	$f$		0 ... 1950 Hz
Isteresi	$H$		tipico 5 %
Protezione da scambio di polarità			polarità protetta
Protezione da cortocircuito			a fasi
Caduta di tensione	$U_d$		$\leq 1$ V
Corrente di esercizio	$I_L$		0 ... 200 mA

Data di edizione: 2024-04-23 Data di stampare: 2024-04-25 : 326163-0165\_ita.pdf

Consultate "Note generali relative alle informazioni sui prodotti Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Germania: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapore: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 PEPPERL+FUCHS

## Dati tecnici

Corrente residua	$I_r$	max. 20 $\mu$ A
Corrente in assenza di carico	$I_0$	$\leq$ 10 mA
Ritardo di disponibilità	$t_v$	$\leq$ 10 ms
Display stato elettrico		LED, giallo
<b>Parametri Functional Safety</b>		
MTTF <sub>d</sub>		1721 a
Durata dell'utilizzo ( $T_M$ )		20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)		0 %
<b>Conformità</b>		
Conformità PWIS		VDMA 24364-C1/T100°C-W
<b>Conformità agli standard e alle direttive</b>		
Standard di conformità		
Norme		EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
<b>Omologazioni e certificati</b>		
Classe di protezione		II
Tensione nominale isolamento	$U_i$	36 V
Resistenza nominale alla tensione impulsiva	$U_{imp}$	500 V
omologazione UL		UL Recognized , Usi generici , Class 2 Power Source
Omologazione CCC		I prodotti con tensione di esercizio $\leq$ 36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
<b>Condizioni ambientali</b>		
Temperatura ambiente		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura di stoccaggio		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
<b>Dati meccanici</b>		
Tipo di collegamento		cavo fisso con spina
Materiale della scatola		Ottone , bronzo bianco rivestito
Superficie anteriore		PBT , verde
Grado di protezione		IP65 / IP66 / IP67 / IP68
Connettore		
Numero di poli		3
Montaggio connessione		Connettore Tyco 172234-1 Contatto Tyco 170359-3
<b>Cavo</b>		
Diametro cavo		4,3 mm $\pm$ 0,15 mm
Raggio di curvatura		> 10 x diametro del cavo
Materiale		PVC
Colore		nero
Numero di nuclei		3
Sezione filo		0,34 mm <sup>2</sup>
Lunghezza	L	200 mm $\pm$ 5 mm
<b>Dimensioni</b>		
Lunghezza		56 mm
Diametro		18 mm
Fissaggio		con dadi, M18
Coppia di serraggio		0 ... 30 Nm
<b>Informazioni generali</b>		
Dotazione		Fornitura con 2 dadi zigrinati

## Collegamento



Data di edizione: 2024-04-23 Data di stampare: 2024-04-25 : 326163-0165\_ita.pdf

Consultate "Note generali relative alle informazioni sui prodotti Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Germania: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**