



Série de base
10 mm, noyable



Fonction de l'élément de commutation	NPN à fermeture
Portée nominale s_n	10 mm
Montage	noyable
Portée de travail s_a	0 ... 8,1 mm
Facteur de réduction r_{AI}	0,3
Facteur de réduction r_{Cu}	0,3
Facteur de réduction r_{V2A}	0,8
Tension d'emploi U_B	10 ... 30 V
Fréquence de commutation f	0 ... 200 Hz
Protection contre l'inversion de polarité	protégé
Protection contre les courts-circuits	pulsé
Chute de tension U_d	≤ 3 V
Courant d'emploi I_L	0 ... 200 mA
Courant résiduel I_r	0 ... 0,5 mA typ.
Consommation à vide I_0	≤ 20 mA
Visualisation de l'état de commutation	LED jaune, multi-directionnelle
Normes	EN 60947-5-2
Température ambiante	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Raccordement	2 m, câble PVC
Section des fils	0,34 mm ²
Matériau du boîtier	laiton nickelé
Face sensible	PBT
Protection	IP67

Raccordement :

E / E0



450336_FRA.xml

2003-03-25

CE