

Tekniska data

Arbetsström	I_L	0 ... 200 mA
Läckström	I_r	max. 20 μ A
Tomgångsström	I_0	\leq 10 mA
Driftsberedskapsuppskov	t_v	\leq 10 ms
Funktions indikering		LED, gul
Specifikation funktionell säkerhet		
MTTF _d		1707 a
Livslängd (T _M)		20 a
Feldetekteringsförmåga (DC)		0 %
Överensstämmelse		
Överensstämmer med PWIS		VDMA 24364-C1/T100 °C-W
Norm- och riktlinjekonformitet		
Standardöverensstämmelse		
Standarder		EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Godkännanden och certifikat		
Skyddsklass		II
Dimensionerad isolationsspänning	U_i	36 V
Dimensioneringsstabilitet stötspänning	U_{imp}	500 V
UL-godkännande		cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
CCC-godkännande		Produkter, vars max. driftspänning är \leq 36 V, kräver inget godkännande och har därför ingen CCC-märkning.
Godkännande för marint bruk		DNVGL TAA00003AK
Omgivningsförhållande		
Omgivningstemperatur		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagringstemperatur		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mekaniska specifikationer		
Anslutnings typ		Kabel
Kapslingsmaterial		Mässing , vit brons belagd
Avkännings yta		PBT , grön
Skyddsklass		IP65 / IP66 / IP67 / IP68
kabel		
Ändhylsor		ja
Kabeldiameter		4,3 mm \pm 0,15 mm
Böjningsradie		> 10 x kabeldiameter
Material		PVC
Färg		svart
Antal kärnor		3
Ledartvärsnitt		0,34 mm ²
Längd	L	5 m
Stomme		274 g
Dimensioner		
Längd		60 mm
Diameter		30 mm
Fastsättning		med muttrar, M30
Åtdragningsmoment		0 ... 30 Nm
Allmän information		
Leveransomfattning		Leverans med 2 muttrar med låständer

Anslutning



Kungörelsedatum: 2024-04-23 Datum för utgåva: 2024-04-24 : 326163-0028_swe.pdf

Se "Allmänna kommentarer om produktinformationen från Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Tyskland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**