



Série de base
 15 mm, noyable
 Portée augmentée



Fonction de l'élément de commutation	NPN	à fermeture
Portée nominale s_n	15 mm	
Montage	noyable	
Portée de travail s_a	0 ... 12,15 mm	
Facteur de réduction r_{AI}	0,3	
Facteur de réduction r_{Cu}	0,3	
Facteur de réduction r_{V2A}	0,75	
Tension d'emploi U_B	10 ... 30 V	
Fréquence de commutation f	0 ... 200 Hz	
Protection contre l'inversion de polarité	protégé	
Protection contre les courts-circuits	pulsé	
Chute de tension U_d	≤ 3 V	
Courant d'emploi I_L	0 ... 200 mA	
Courant résiduel I_r	0 ... 0,5 mA typ.	
Consommation à vide I_0	≤ 15 mA	
Visualisation de l'état de commutation	LED jaune, multi-directionnelle	
Normes	EN 60947-5-2	
Température ambiante	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)	
Raccordement	2 m, câble PVC	
Section des fils	0,34 mm ²	
Matériau du boîtier	laiton nickelé	
Face sensible	PBT	
Protection	IP67	

Raccordement :



450329_FRA.xml

2003-07-09

www.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS GmbH