



Bestellbezeichnung

Tab-Ex02-D02-WWANCANDA9-CS00..

Merkmale

- SIM austauschbar
- Android 8.1 Betriebssystem
- Funkverbindungen wie WWAN, 4G LTE, WLAN etc.
- Kamera (Front und Haupt / optional)
- 8 MP Kamera mit integriertem Blitz auf der Hauptseite
- 5 MP Front Kamera
- Umfassende Sicherheit dank Samsung KNOX
- Accessories und Peripheriegeräte ermöglichen einen breiteren Einsatzzweck
- Geeignet für die Bedienung mit Handschuhen
- NFC-Technologie für drahtlose Anwendungen
- GPS
- Weltweite Zertifikate - eine gemeinsame Plattform

Technische Daten

Hardware

Prozessor	Exynos 7 Octa, 1,6 GHz Octa-Core (Cortex®-A53)
Arbeitsspeicher	RAM 3 GByte
Kamera	
Frontkamera	5 MP
Hauptkamera	8 MP Autofokus
Auflösung Videoaufnahme	Full HD (1920 x 1080 Pixel) @ 30fps
Scanner	Fingerabdruck-Scanner
optionaler Datenspeicher	Micro SD-Karte bis zu 256 GByte
interner Datenspeicher	16 GByte
Sensoren	Beschleunigungssensor, Annäherungs- und Umgebungslichtsensor, Gyroskop, Geomagnetic, Hall Sensor, Gesichtserkennung

Anzeigen/Bedienelemente

Display	Bedienung auch mit Handschuhen
Touchscreen-Technologie	kapazitiv multi-touch
Typ	TFT, LCD
Bildschirmdiagonale	20,31 cm
Auflösung	1280 x 800 (WXGA)
Helligkeit	480 nit
Farben	16 Mio.

Elektrische Daten

Akkutyp	Li-Ion-Akku 16,91 WH 3,8 V 4450 mAh
Betriebsdauer	bis zu 11 h

Kommunikation

Mobilfunkstandard	LTE Cat.6 (300 Mbps)
3G	UMTS: B1 (2100), B2 (1900), B5 (850), B8 (900)
4G	LTE FDD: B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B12 (700), B13 (700), B29 (700)
WLAN	802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz)
Bluetooth	Bluetooth® 4.2
GPS-Sensor	GPS, Glonass, Beidou
USB	USB 2.0
Verbindungen	Wi-Fi Direct, NFC, ANT+
SIM-Karte	1 x Nano-SIM (4FF)

Software

Betriebssystem	Android™ 9
Sprachen	Deutsch Englisch (Standard)
Sicherheit	Samsung KNOX 3.2
SMS/MMS	ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
---------------------	-------------------------------

Mechanische Daten

Schutzart	IP64
Masse	1250 g
Abmessungen	H x B x T 162 mm x 256 mm x 33,3 mm

Internationale Zulassungen

CSA-Zulassung	
CSA-Zertifikat	70166734
Zugelassen für	Class I, Division 2, Groups A - D T5 Class I, Zone 2, Group IIC T5

Zubehör

LC T01 X1

CH T01 X1

Carrying Strap (cushioned)

Tragegurt (gepolstert) für Ledertaschen

PC T01

DS T01 X1 (EU)

DS T01 X1 (UK)

Vehicle Holder (passiv) Non-Ex

CC S01-R

ST T02 X2 Samsung S Pen for Tab-Ex 02 series**S Pen Tips u. Tweezers**

Pinzette zum Entfernen von Stiftspitzen und Spitzen für ST T02 X2

LC T01 X2

Ledertasche für Tab-Ex 01 und 02 D2/Z2/DZ2

CH T01 X2

Brustgurt-Tragesystem

SB T01 Safety Box für Tab-Ex 01 / 02 DZ1

DS T01 X1 (US)

DS T01 X1 (AU)

PSA1uB1E-E

Tether ST 01 Stylus

TC T02 (EU) Travel Adapter

TC T02 (UK) Travel Adapter

TC T02 (US) Travel Adapter

TC T02 (AU) Travel Adapter

BC T01

Gürtelschlaufe mit Karabiner

Samsung EVO PLUS microSDXC
microSD-Karte 256 GB für Tab-Ex 02