


Sensor inductivo


NJ5-18GK-SN-10M-Y70103518



- 5 mm enrasado
- Certificado ATEX Ex-i et Ex-nA/tc para la zona 0-2 y zona 20-22
- Grado de protección IP68



Dimensiones



Datos técnicos

Datos generales

Función de conmutación		Normalmente cerrado (NC)
Tipo de salida		NAMUR con función de seguridad
Distancia de conmutación de medición	s_n	5 mm
Instalación		enrasado
Distancia de conmutación asegurada	s_a	0 ... 4,05 mm
Factor de reducción r_{AI}		0,4
Factor de reducción r_{Cu}		0,3
Factor de reducción $r_{1,4301}$		0,85
Tipo de salida		2-hilos

Datos característicos

Tensión nominal	U_o	8,2 V (R_i aprox. 1 k Ω)
Frecuencia de conmutación	f	0 ... 500 Hz
Consumo de corriente		
Placa de medición no detectada		≥ 3 mA
Placa de medición detectada		≤ 1 mA

Datos característicos de seguridad funcional

Fecha de publicación: 2020-11-11 Fecha de edición: 2020-11-11 : 70103518_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS


Datos técnicos

MTTF _d	11850 a
Duración de servicio (T _M)	20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)	0 %
Conformidad con Normas y Directivas	
Conformidad con la normativa	
NAMUR	EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999
Estándares	EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Autorizaciones y Certificados	
Autorización IECEx	
Nivel de protección del equipo Ga	IECEX PTB 11.0092X
Nivel de protección del equipo Gb	IECEX PTB 11.0092X
Nivel de protección del equipo Da	IECEX PTB 11.0092X
Nivel de protección del equipo Mb	IECEX PTB 11.0092X
Homologación ATEX	
Nivel de protección del equipo Ga	PTB 00 ATEX 2049 X
Nivel de protección del equipo Gb	PTB 00 ATEX 2049 X
Nivel de protección del equipo Gc (ic)	PF 13 CERT 2895 X
Nivel de protección del equipo Da	PTB 00 ATEX 2049 X
Conformidad EAC	TR CU 012/2011
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Datos mecánicos	
Tipo de conexión	Cable silicona , 10 m
Sección transversal	0,75 mm ²
Material de la carcasa	Crastin (PBT), negro
Superficie frontal	Crastin (PBT), negro
Grado de protección	IP68
Información general	
Aplicación en campo con peligro de explosión	ver Instrucciones de uso

Conexión



Accesorios

	BF 18	Brida de fijación, 18 mm
---	--------------	--------------------------