



Capteur LiDAR 2D OBD30M-R2000-1L-Y70112344



- 4 champs de contrôle facilement programmables
- 4 entrées/sorties (sélectionnables)
- Domaine de détection étendu
- 360° d'angle de mesure
- Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion)
- Surface de contrôle restreinte

Détection R2000, capteur LiDAR 2D pour un contrôle de champ précis, plage de mesure vers objet pouvant atteindre 30 m










Fonction

Basé sur la télémétrie par impulsions (PRT), le détecteur effectue efficacement les mesures grâce à sa longue plage et son petit point lumineux. L'appareil effectue un balayage complet de son environnement (360°). Ce type de détecteur est adapté aux applications avancées, en raison de sa fréquence de balayage élevée. L'appareil appartient à la catégorie de laser de classe 1 et est sans danger pour les yeux. Des précautions supplémentaires pour protéger le personnel d'exploitation ne sont pas nécessaires. L'écran polyvalent interactif intégré dans la surface optique peut librement afficher chacun des textes et des graphiques. Une grande variété d'accessoires permet d'utiliser le détecteur dans différentes applications. Un gestionnaire de type d'appareil (DTM) PACTware spécialement conçu pour cette série offre de nombreuses options de configuration et de diagnostic.

Dimensions



Données techniques

Caractéristiques générales				
Gamme de mesure	0,1 10 m (noir/blanc 10 %) 0,1 à 30 m (blanc/noir 90 %) 0,1 à 30 m (réflecteur) Réflectivité min. 2,5 %			
Emetteur de lumière	diode laser			
Type de lumière	infrarouge, lumière modulée			
Valeurs caractéristiques du laser				
Remarque	RAYON LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU			
Classe de laser	1			
Longueur d'arbre	905 nm			
divergence du faisceau	transversal 10 mrad , longitudinal 2 mrad			
Durée de l'impulsion	5 ns			
Fréquence de répétition	54 kHz			
Énergie d'impulsion max.	<94 nJ			
méthode de mesure	Pulse Ranging Technology (PRT)			
vitesse de balayage	10 Hz, 20 Hz, 30 Hz			
Angle de balayage	360°			
Diamètre de la tache lumineuse	105 mm x 25 mm pour 10 m			
Limite de la lumière ambiante	80000 Lux			
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle				
MTTF _d	75 a			


Durée de mission (T_M)

20 a


Couverture du diagnostic (DC)		0 %
Eléments de visualisation/réglage		
Indication fonctionnement		LED verte
Indication débit de données		LED jaune : Ethernet actif LED verte : liaison Ethernet
Visual. état de commutation		LED rouge : erreur LED jaune : I/Q1 + I/Q2
Eléments de contrôle		2 Bouton
Indication de paramétrage		24 x 252 pixels , rouge
Caractéristiques électriques		
Tension d'emploi	U _B	10 30 V CC
Ondulation		10 % dans les limites de la tolérance de l'alimentation
Consommation à vide	Io	≤ 400 mA / 24 V C.C.
Puissance absorbée	P_0	< 10 W
Retard à la disponibilité	t _v	< 40 s
Application intégrée		
Application		Contrôle de champs
Nombre de champs		4
Temps d'action		30 ms + 1 Durée du balayage
Forme de l'objet détectable		Presque toutes les formes
Taille de l'objet		> 1 mm
Association des champs		Jusqu'à 4 x 3 niveaux
Interface		
Type d'interface		4 x entrées/sorties commutables (sélectionnables)
Entrée/Sortie		
Type d'entrée/sortie		4 Entrées / sorties , Configurable indépendamment , protection contre les courts- circuits ou l'inversion de polarité
Entrée		
Seuil de commutation		bas : Ue < 5 V, élevé : Ue > 10 V
Sortie		
Seuil de commutation		faible : UA< 1 V, élevée : Ua > Ub - 2 V
Courant de commutation		100 mA par sortie
Conformité		
Sécurité du laser		EN 60825-1:2014
conformité de normes et de directives		
Conformité aux normes		
Norme produit		IEC 61000-6-2
Tenue aux chocs et aux vibrations		EN 60068-2-6 EN 60068-2-27
Précision de mesure		
Mesure de la vitesse		54000 mesures par seconde
Résolution angulaire		0,071°; 0,15°; 0,2°
Reproductibilité		< 12 mm
Agréments et certificats		
Classe de protection		III (tension assignée 50 V)
Agrément UL		cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
agrément CCC		Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes		
Température ambiante		-10 50 °C (14 122 °F)
Température de stockage		-20 70 °C (-4 158 °F)
Humidité rel. de l'air		95 % , sans câblage
Caractéristiques mécaniques		
Degré de protection		IP65

Raccordement	M12x1 connecteur, 4 broches, standard (alimentation), M12x1 connecteur, 8 broches, codage A (MultiPort), M12x1 connecteur femelle, 4 broches, codé D (LAN)
Matérial	
Boîtier	ABS + PC + Aluminium
Sortie optique	PMMA
Masse	env. 0,8 kg
Dimensions	
Hauteur	116,5 mm
Largeur	106 mm
Longueur	106 mm

Affectation des broches



Assemblage



1	État de fonctionnement	vert	
2	Indication de défaut	rouge	
3	Bouton de menu		
4	Bouton de menu		
5	Indicateur de signal Q2	jaune	
6	Indicateur de signal Q1	jaune	
7	Sortie laser		

Informations de sécurité

CLASS 1 LASER PRODUCT

IEC 60825-1: 2007 certified.

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007

Informations sur le laser de classe 1

Toute opération de maintenance ou de réparation doit obligatoirement être effectuée par le personnel d'intervention autorisé. Fixez le dispositif afin que l'avertissement soit clairement visible et lisible.

Attention : l'utilisation de commandes, réglages ou instructions autres que ceux spécifiés dans ce document présente un risque d'exposition dangereuse aux radiations.

