

Conector hembra

V15-G-S-YE1,5M-PUR-A1




- Mayor resistencia a escorias de soldadura
- Apto para cadenas de arrastre y resistente a la abrasión
- Compatible con robots / Adecuado para torsión
- Grado de protección IP68/IP69
- Sin sustancias que impidan la humectación de la pintura
- Resistente a hidrólisis y microbios
- Homologación UL para EE. UU. y Canadá
- sin halógeno
- Cumple con el estándar VASS6
- El diseño específico protege contra el aflojamiento y la instalación imprecisa

Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 5 pines, cable PUR amarillo resistente a escorias de soldadura, homologación UL, apto para cadenas de arrastre, resistente a la torsión



Dimensiones



Datos técnicos

Datos generales

| | |
|--------------|-------------------------|
| Conector 1 | |
| Conexión | Conector hembra |
| Tipo | M12 |
| Estilo | recto |
| Bloqueo | conexión de tornillo |
| Nº de polos | 5 |
| Codificación | Código A |
| Conector 2 | |
| Conexión | Terminal de línea libre |

Datos eléctricos

| | | |
|----------------------|-------|------------------------|
| Tensión de trabajo | U_B | máx. 48 V AC / 60 V CC |
| Corriente de trabajo | I_B | máx. 4 A |

Conformidad

| | |
|-----------------------|---|
| Grado de protección | EN 60529 |
| Conector | conector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101 |
| Combustibilidad | UL 1581; DIN EN 60332-2-2 |
| Conformidad con PWIS | VW-PV 3.10.7 |
| Sin halógenos | DIN VDE 0472-815 |
| Resistencia al aceite | DIN EN 60811-2-1 |

Autorizaciones y Certificados

Fecha de publicación: 2023-09-04 Fecha de edición: 2023-09-04 : 70128170-100013_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Datos técnicos

| | | |
|---|---|-------|
| Autorización UL | ESTILO AWM 20549 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 (cable) | |
| Número UL File | E231213 | |
| Condiciones ambientales | | |
| Temperatura ambiente | | |
| Clavija | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | |
| Cable fijo | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
| Cable flexible | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | |
| Grado de ensuciamiento | 3 | |
| Datos mecánicos | | |
| Clavija | | |
| Par de apriete | 0,6 Nm | |
| Protección contra aflojamiento | existente | |
| Instalación de la herramienta | moleteado recto y tuerca hexagonal SW = 14 mm | |
| Ciclos de contacto | min. 100 | |
| Grado de protección | IP68/IP69 | |
| Cable | conforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 6 | |
| Diámetro del revestimiento | 5,3 mm | |
| Radio de flexión | > 10 diámetro de cable, móvil > 5 x diámetro de cable, tendido fijo | |
| Fuerza de pelado de la funda | max. 80 N / 300 mm | |
| Color de cubierta | amarillo (similar a RAL 1021) | |
| Número de núcleos | 5 | |
| Sección transversal | 0,34 mm ² | |
| Color de núcleos | Núcleo 1: marrón Núcleo 2: blanca Núcleo 3: azul Núcleo 4: negro Núcleo 5: gris | |
| Construcción del núcleo | 42 x 0,1 mm Ø | |
| Longitud | L | 1,5 m |
| Código de cable | Li F 9Y 11Y 5 x 0,34 | |
| Idoneidad de las cadenas de arrastre | | |
| Ciclos de cadenas de arrastre | min. 5000000 | |
| Velocidad de movimiento | max. 3 m/s | |
| Distancia transversal | máx. 5 m | |
| Aceleración | max. 5 m/s ² | |
| Ciclos de torsión | min. 1000000 | |
| Esfuerzo de torsión | ± 180 °/m | |
| Material | | |
| Sin PWIS | si | |
| Sin halógenos | si | |
| Clavija | | |
| Conexión de tornillo | Fundición de cinc, niquelado | |
| Pinza | Poliuretano termoplástico, amarillo | |
| Junta | FKM | |
| Superficie de contacto | chapado en oro (Au) | |
| Combustibilidad | V-2 | |
| Cable | | |
| Revestimiento | PUR sobre base de poliether | |
| Aislamiento del hilo | PP | |
| Resistencia a escorias de soldadura | si | |
| Resistencia a salpicaduras de soldadura | si | |
| Resistencia química | bueno | |
| Resistencia al aceite | si | |
| Resistencia del lubricante de refrigeración | si | |

Fecha de publicación: 2023-09-04 Fecha de edición: 2023-09-04 : 70128170-100013_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

 Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

 EE. UU.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

 Alemania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


 Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

Datos técnicos








| | |
|-----------------------------|-----|
| Resistencia microbiana | si |
| Resistencia a la hidrólisis | si |
| Combustibilidad | FT2 |

Conexión



| | |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |

Accesorios

| | | |
|---|------------------------------|--|
|  | MH V1-SCREWDRIVER | Destornillador de par de apriete (0,6 Nm) |
|  | MH V1-BIT M12 | Cubierta enchufable M12 |
|  | V1/V3-LABELHOLDER | Soporte para etiquetas |
|  | V1/V3-LABEL | Placa de identificación |
|  | MH V1-Holder | Soporte universal modular para conectores M12 |
|  | V1-CLIP | Protección por bloqueo para conector M12 |
|  | V1-MARKING-RING-COLOR | Anillos de marcado para conectores M12, varios colores |

Fecha de publicación: 2023-09-04 Fecha de edición: 2023-09-04 : 70128170-100013_spa.pdf