


Kupplung

ACC-CBL-3520242-1010

- Spielfreie, winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen
- Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern
- Sehr große Drehfedersteife
- Kleine Rückstellkräfte
- Schwingungsdämpfend
- Edelstahlbalg und Edelstahlschrauben

Edelstahl-Balgkupplung

Abmessungen



Technische Daten

Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-30 ... 120 °C (-22 ... 248 °F)
Mechanische Daten	
Wellendurchmesser	d1 = 10 mm , d2 = 10 mm
Material	Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
Masse	33 g
Drehzahl	max. 10000 min
Max. Drehmoment	1 Nm
Radialversatz	max. ± 0,3 mm
Axialversatz	max. ± 0,5 mm
Winkelfehler	max. ± 4 °
Drehfedersteife	140 Nm / rad
Radialfedersteife	10 N / mm
Trägheitsmoment	20 g cm²
Befestigung	Klemmschrauben , M4 DIN 916
Anzugsmoment der Klemmschrauben	max. 0,7 Nm

Veröffentlichungsdatum: 2023-01-17 Ausgabedatum: 2023-01-17 Dateiname: 70120104-100018_ger.pdf