


Sensore induttivo


NJ10-30GM-N



- 10 mm allineato
- Applicabile fino a SIL 2 secondo IEC 61508



Dimensioni



Dati tecnici

Dati generali			
Funzione di commutazione			Normalmente chiuso (NC)
Tipo di uscita			NAMUR
Distanza di comando misura	s_n		10 mm
Montaggio incorporato			incorporabile
Distanza di comando sicura	s_a		0 ... 8,1 mm
Fattore di riduzione r_{AI}			0,4
Fattore di riduzione r_{Cu}			0,3
Fattore di riduzione $r_{1,4301}$			0,85
Tipo di uscita			2-fili
Dati specifici			
Tensione nominale	U_o		8,2 V (R_i ca. 1 k Ω)
Tensione di esercizio	U_B		5 ... 25 V
Frequenza di commutazione	f		0 ... 300 Hz
Isteresi	H		3 %
Consumo corrente			
Lastra di misura non rilevata			≥ 3 mA a tensione nominale

Data di edizione: 2024-01-09 Data di stampare: 2024-01-09 : 70133072_ita.pdf

Consultate "Note generali relative alle informazioni sui prodotti Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Germania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Dati tecnici

Lastra di misura rilevata	≤ 1 mA a tensione nominale
Parametri Functional Safety	
Livello d'integrazione sicurezza (SIL)	SIL 2
Conformità agli standard e alle direttive	
Standard di conformità	
NAMUR	EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999
Norme	EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Omologazioni e certificati	
Certificazione IECEx	
Livello di protezione delle apparecchiature Ga	IECEx PTB 11.0037X
Livello di protezione delle apparecchiature Gb	IECEx PTB 11.0037X
Livello di protezione delle apparecchiature Da	IECEx PTB 11.0037X
Livello di protezione delle apparecchiature Mb	IECEx PTB 11.0037X
Approvazione ATEX	
Livello di protezione delle apparecchiature Ga	PTB 00 ATEX 2048 X
Livello di protezione delle apparecchiature Gb	PTB 00 ATEX 2048 X
Livello di protezione delle apparecchiature Da	PTB 00 ATEX 2048 X
omologazione UL	
Ordinary Location	E87056
Zona pericolosa	E501628
Control Drawing	116-0452
Omologazione CCC	
Zona pericolosa	2020322315002255
Approvazione NEPSI	
Certificato NEPSI	GYJ16.1393X
Approvazione CML	
	su richiesta
ANZEx	
	18.3018X
Approvazione KCC	
Zona pericolosa	19-AV4BO-0227
Approvazione per impiego marino	
	DNVGL TAA00001A5
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente	-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Dati meccanici	
Tipo di collegamento	Cavo
Materiale della scatola	Acciaio inox 1.4305 / AISI 303
Superficie anteriore	PBT
Grado di protezione	IP66 / IP67
Cavo	
Diametro cavo	6 mm ± 0,2 mm
Raggio di curvatura	> 10 x diametro del cavo
Materiale	
Sezione filo	PVC
	0,75 mm ²
Lunghezza	L 2 m
Dimensioni	
Lunghezza	40 mm
Diametro	30 mm

Data di edizione: 2024-01-09 Data di stampare: 2024-01-09 : 70133072_ita.pdf

Consultate "Note generali relative alle informazioni sui prodotti Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Germania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

Dati tecnici

Informazioni generali

Usò en área Ex:

vedere le istruzioni per l'uso

Collegamento

