


Verbindungskabel

V15-G-S-YE25M-PUR-A1-V15-G




- Verbesserte Schweißperlenbeständigkeit
- Schleppkettentauglich und abriebfest
- Robotertauglich / Torsionsgeeignet
- Schutzart IP68 / IP69
- Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Mikroben- und Hydrolysebeständig
- UL-gelistet für die USA und Kanada
- Halogenfrei
- Erfüllt VASS6-Standard
- Spezielles Design schützt vor Losrütteln und Falschmontage

Verbindungskabel M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel schweißperlenbeständig gelb, UL-zugelassen, schleppkettentauglich, torsionsgeeignet



Abmessungen



Technische Daten

Allgemeine Daten

| | | | |
|--------------------------|-------|--|--|
| Steckverbinder 1 | | | |
| Anschluss | | | Buchse |
| Bauform | | | M12 |
| Ausführung | | | gerade |
| Verriegelung | | | Schraubverbindung |
| Polzahl | | | 5 |
| Kodierung | | | A-kodiert |
| Steckverbinder 2 | | | |
| Anschluss | | | Stecker |
| Bauform | | | M12 |
| Ausführung | | | gerade |
| Verriegelung | | | Schraubverbindung |
| Polzahl | | | 5 |
| Kodierung | | | A-kodiert |
| Elektrische Daten | | | |
| Betriebsspannung | U_B | | max. 48 V AC / 60 V DC |
| Betriebsstrom | I_B | | max. 4 A |
| Konformität | | | |
| Schutzart | | | EN 60529 |
| Steckverbindung | | | Steckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101 |
| Entflammbarkeit | | | UL 1581; DIN EN 60332-2-2 |
| LABS-Konformität | | | VW-PV 3.10.7 |

Veröffentlichungsdatum: 2024-01-27 Ausgabedatum: 2024-01-27 Dateiname: 70128170-100160_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Technische Daten

| | | |
|------------------------------------|---|--|
| Halogenfreiheit | | DIN VDE 0472-815 |
| Ölbeständigkeit | | DIN EN 60811-2-1 |
| Zulassungen und Zertifikate | | |
| UL-Zulassung | | AWM STYLE 20549 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 (Kabel) |
| UL File Number | | E231213 |
| Umgebungsbedingungen | | |
| Umgebungstemperatur | | |
| Steckverbinder | | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) |
| Kabel, fest verlegt | | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
| Kabel, beweglich | | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) |
| Verschmutzungsgrad | | 3 |
| Mechanische Daten | | |
| Steckverbinder | | |
| Anzugsdrehmoment | | 0,6 Nm |
| Losrüttelsicherung | | vorhanden |
| Werkzeugmontage | | Längsrändel und Sechskantmutter SW = 14 mm |
| Steckzyklen | | min. 100 |
| Schutzart | | IP68 / IP69 |
| Kabel | | |
| Manteldurchmesser | | 5,3 mm |
| Biegeradius | | > 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt > 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt |
| Mantelhaftsitz | | max. 80 N / 300 mm |
| Mantelfarbe | | gelb (ähnlich RAL 1021) |
| Aderzahl | | 5 |
| Aderquerschnitt | | 0,34 mm ² |
| Aderfarbe | | Ader 1: braun Ader 2: weiß Ader 3: blau Ader 4: schwarz Ader 5: grau |
| Aderaufbau | | 42 x 0,1 mm Ø |
| Länge | L | 25 m |
| Kabelkurzzeichen | | Li F 9Y 11Y 5 x 0,34 |
| Schleppkettentauglichkeit | | |
| Schleppkettenzyklen | | min. 5000000 |
| Verfahrgeschwindigkeit | | max. 3 m/s |
| Verfahrweg | | max. 5 m |
| Beschleunigung | | max. 5 m/s ² |
| Torsionszyklen | | min. 1000000 |
| Torsionsbeanspruchung | | ± 180 °/m |
| Material | | |
| LABS-Freiheit | | ja |
| Halogenfreiheit | | ja |
| Steckverbinder | | |
| Schraubverbindung | | Zink-Druckguss, vernickelt |
| Griffkörper | | TPU, gelb |
| Dichtung | | FKM |
| Kontaktoberfläche | | vergoldet (Au) |
| Entflammbarkeit | | V-2 |
| Kabel | | |
| Mantel | | PUR auf Polyetherbasis |
| Aderisolation | | PP |
| Schweißperlenbeständigkeit | | ja |
| Schweißspritzerbeständigkeit | | ja |

Veröffentlichungsdatum: 2024-01-27 Ausgabedatum: 2024-01-27 Dateiname: 70128170-100160_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

 Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

 USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

 Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

 Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|-----|
| Chemische Beständigkeit | gut |
| Ölbeständigkeit | ja |
| Kühlschmierstoff-Beständigkeit | ja |
| Mikrobenbeständigkeit | ja |
| Hydrolysebeständigkeit | ja |
| Entflammbarkeit | FT2 |

Anschluss

