


Induktiver Sensor NJ10-F-N



- Komfortreihe
- 10 mm nicht bündig



Abmessungen



Technische Daten

| Allgemeine Daten | | |
|-------------------------------------|-------|----------------------------------|
| Schaltfunktion | | Öffner (NC) |
| Ausgangstyp | | NAMUR |
| Schaltabstand | s_n | 10 mm |
| Einbau | | nicht bündig |
| Gesicherter Schaltabstand | s_a | 0 ... 8,1 mm |
| Realschaltabstand | s_r | 9 ... 11 mm typ. |
| Reduktionsfaktor r_{Al} | | 0,4 |
| Reduktionsfaktor r_{Cu} | | 0,3 |
| Reduktionsfaktor r_{V2A} (1.4301) | | 0,7 |
| Ausgangsart | | 2-Draht |
| Kenndaten | | |
| Nennspannung | U_o | 8,2 V (R_i ca. 1 k Ω) |
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 3000 Hz |
| Hysterese | H | 0 ... 0,3 typ. 0,1 % |
| Verpolschutz | | verpolschutz |
| Stromaufnahme | | |

Veröffentlichungsdatum: 2023-05-26 Ausgabedatum: 2023-05-26 Dateiname: 70133119_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Messplatte nicht erfasst | min. 3 mA |
| Messplatte erfasst | ≤ 1 mA |
| Kenndaten funktionale Sicherheit | |
| MTTF _d | 4540 a |
| Gebrauchsdauer (T _M) | 20 a |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Normen- und Richtlinienkonformität | |
| Normenkonformität | |
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
| Zulassungen und Zertifikate | |
| IECEX-Zulassung | |
| Geräteschutzniveau Gb | IECEX PTB 11.0021X |
| Geräteschutzniveau Da | IECEX PTB 11.0021X |
| Geräteschutzniveau Mb | IECEX PTB 11.0021X |
| ATEX-Zulassung | |
| Geräteschutzniveau Gb | PTB 00 ATEX 2032 X |
| Geräteschutzniveau Da | PTB 00 ATEX 2032 X |
| UL-Zulassung | |
| cULus Listed, General Purpose | |
| CCC-Zulassung | |
| Hazardous Location | 2020322315002302 |
| NEPSI-Zulassung | |
| NEPSI-Zertifikat | GYJ16.1394X |
| CML-Zulassung | |
| auf Anfrage | |
| ANZEx | |
| 19.3001X | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
| Mechanische Daten | |
| Anschlussart | Kabel |
| Gehäusematerial | PBT |
| Stirnfläche | PBT |
| Schutzart | IP67 |
| Kabel | |
| Kabeldurchmesser | 4,8 mm ± 0,2 mm |
| Biegeradius | > 10 x Leitungsdurchmesser |
| Material | PUR |
| Aderquerschnitt | 0,34 mm ² |
| Länge | L 2 m |
| Allgemeine Informationen | |
| Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |

Anschluss

