

Sensore induttivo


NJ5-18GK-N-5M



- 5 mm allineato
- Applicabile fino a SIL 2 secondo IEC 61508



Dimensioni



Dati tecnici

Dati generali			
Funzione di commutazione			Normalmente chiuso (NC)
Tipo di uscita			NAMUR
Distanza di comando misura	s_n		5 mm
Montaggio incorporato			incorporabile
Distanza di comando sicura	s_a		0 ... 4,05 mm
Fattore di riduzione r_{AI}			0,4
Fattore di riduzione r_{Cu}			0,3
Fattore di riduzione $r_{1,4301}$			0,85
Tipo di uscita			2-fili
Dati specifici			
Tensione nominale	U_o		8,2 V (R_i ca. 1 k Ω)
Frequenza di commutazione	f		0 ... 500 Hz
Isteresi	H		tipico %
Consumo corrente			
Lastra di misura non rilevata			min. 3 mA
Lastra di misura rilevata			≤ 1 mA

Data di edizione: 2024-01-09 Data di stampare: 2024-01-09 : 70133271_ita.pdf

Consultate "Note generali relative alle informazioni sui prodotti Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Germania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Dati tecnici

Parametri Functional Safety

Livello d'integrazione sicurezza (SIL)	SIL 2
MTTF _d	4566 a
Durata dell'utilizzo (T _M)	20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)	0 %

Conformità agli standard e alle direttive

Standard di conformità	
NAMUR	EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999
Norme	EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012

Omologazioni e certificati

Certificazione IECEx	
Livello di protezione delle apparecchiature Gb	IECEx PTB 11.0037X
Livello di protezione delle apparecchiature Da	IECEx PTB 11.0037X
Livello di protezione delle apparecchiature Mb	IECEx PTB 11.0037X
Approvazione ATEX	
Livello di protezione delle apparecchiature Gb	PTB 00 ATEX 2048 X
Livello di protezione delle apparecchiature Da	PTB 00 ATEX 2048 X
omologazione UL	cULus Listed, General Purpose
Omologazione CCC	
Zona pericolosa	2020322315002255
Approvazione NEPSI	
Certificato NEPSI	GYJ16.1393X
Approvazione CML	su richiesta
ANZEx	18.3018X
Approvazione KCC	
Zona pericolosa	19-AV4BO-0227

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
----------------------	---------------------------------

Dati meccanici

Tipo di collegamento	Cavo
Materiale della scatola	PBT/PPS
Superficie anteriore	PBT
Grado di protezione	IP66 / IP68
Cavo	
Diametro cavo	6 mm ± 0,2 mm
Raggio di curvatura	> 10 x diametro del cavo
Materiale	PVC
Sezione filo	0,75 mm ²
Lunghezza	L 5 m
Dimensioni	
Lunghezza	39 mm
Diametro	18 mm

Informazioni generali

Uso en área Ex:	vedere le istruzioni per l'uso
-----------------	--------------------------------

Collegamento



Data di edizione: 2024-01-09 Data di stampare: 2024-01-09 : 70133271_ita.pdf

Consultate "Note generali relative alle informazioni sui prodotti Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Germania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**