


Induktiver Sensor


NCB1,5-8GM25-N0-Y295008



■ 1,5 mm bündig



Abmessungen



Technische Daten

Allgemeine Daten			
Ausgangstyp		NAMUR	
Schaltabstand	s_n	1,5 mm	
Einbau		bündig	
Gesicherter Schaltabstand	s_a	0 ... 1,215 mm	
Realschaltabstand	s_r	1,35 ... 1,65 mm typ.	
Reduktionsfaktor r_{Al}		0,3	
Reduktionsfaktor r_{Cu}		0,2	
Reduktionsfaktor r_{V2A} (1.4301)		0,7	
Ausgangsart		2-Draht	
Kenndaten			
Nennspannung	U_o	8,2 V (R_i ca. 1 k Ω)	
Schaltfrequenz	f	0 ... 2000 Hz	
Hysteresis	H	1 ... 10 typ. 3 %	
Verpolschutz		verpolschutz	
Kurzschlusschutz		ja	
Geeignet für 2:1 Technik		ja , Verpolschutzdiode nicht erforderlich	

Veröffentlichungsdatum: 2023-09-06 Ausgabedatum: 2023-09-06 Dateiname: 70133332_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Technische Daten

Stromaufnahme		
Messplatte nicht erfasst		min. 3 mA
Messplatte erfasst		≤ 1 mA
Kenndaten funktionale Sicherheit		
MTTF _d		3590 a
Gebrauchsdauer (T _M)		20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)		0 %
Normen- und Richtlinienkonformität		
Normenkonformität		
NAMUR		EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999
Normen		EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Zulassungen und Zertifikate		
CCC-Zulassung		Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Lagertemperatur		-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Mechanische Daten		
Anschlussart		Kabel
Anschlussaufbau		Schutzschlauch : Edelstahl AISI 304L Verschraubung : MS58 vernickelt
Gehäusematerial		Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Stirnfläche		LCP
Schutzart		IP67
Kabel		
Biegeradius		> 10 x Leitungsdurchmesser
Material		PVC
Aderquerschnitt		0,14 mm ²
Länge	L	2 m
Kabelschutz		Schutzschlauch 30 cm
Allgemeine Informationen		
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich		siehe Betriebsanleitung

Anschluss

