


WCS3 raíl codificado

WCS3-CS70-L1-S000000-L030000

- Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación o perfil de aluminio
- Resistencia química elevada
- Poco peso

Riel de código, laminado de poliéster

Dimensiones




Datos técnicos

Datos generales	
Altura del raíl	70 mm
Longitud total	30000 mm
Posición inicial	0 mm
Radio de curvas	≥ 300 mm
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje	-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura del montaje	10 ... 60 °C (50 ... 140 °F)
Datos mecánicos	
Robustez del material	0,75 ... 0,95 mm
Capacidad de tracción	≤ 260 N
Material	Poliéster-Laminat
Coefficiente de dilatación	aprox. 2,8 x 10 ⁻⁵ /K
Masa	40 g / m
Tolerancia de fabricación	± 1 mm/m

Fecha de publicación: 2024-08-26 Fecha de edición: 2024-08-26 : 70135877-100022_spa.pdf

Montaje



Corrección automática de longitud:
El raíl codificado solo se suministra
con finales web o principios web.

Código de tipo

Estructura del código de tipo

W	C	S	3	-	C	S	70	-	L	(1)	-	S	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	-	L	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	
WCS3		Tipo de cabezal de lectura																									
WCS		Sistema de codificación de posición																									
CS		Raíl codificado																									
C		Código																									
S		Raíl																									
70		Altura del raíl codificado																									
70		Altura del raíl codificado																									
L		Material del raíl codificado																									
L		Laminado de poliéster																									
(1)		Tipo de orificio de montaje																									
0		Sin orificios de montaje																									
1		Con orificios de montaje																									
2		Con orificios de montaje Vahle																									
S (2) (2) (2) (2) (2)		Posición inicial																									
0 ... 314 463		Posición inicial del raíl codificado en mm																									
L (3) (3) (3) (3) (3) (3)		Longitud del raíl codificado																									
100 ... 314 563		Longitud del rail codificado en mm																									