


Sensore induttivo


NJ15-30GM-N



- 15 mm non allineato
- Applicabile fino a SIL 2 secondo IEC 61508



Dimensioni



Dati tecnici

Dati generali			
Funzione di commutazione			Normalmente chiuso (NC)
Tipo di uscita			NAMUR
Distanza di comando misura	s_n		15 mm
Montaggio incorporato			non incorporab.
Distanza di comando sicura	s_a		0 ... 12,15 mm
Fattore di riduzione r_{AI}			0,4
Fattore di riduzione r_{Cu}			0,3
Fattore di riduzione $r_{1,4301}$			0,85
Tipo di uscita			2-fili
Dati specifici			
Tensione nominale	U_o		8,2 V (R_i ca. 1 k Ω)
Tensione di esercizio	U_B		5 ... 25 V
Frequenza di commutazione	f		0 ... 100 Hz
Isteresi	H		3 %
Consumo corrente			
Lastra di misura non rilevata			≥ 3 mA a tensione nominale

Data di edizione: 2024-01-09 Data di stampare: 2024-01-09 : 70133321_ita.pdf

Consultate "Note generali relative alle informazioni sui prodotti Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Germania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Dati tecnici

Lastra di misura rilevata	≤ 1 mA a tensione nominale	
Parametri Functional Safety		
Livello d'integrazione sicurezza (SIL)	SIL 2	
MTTF _d	4560 a	
Durata dell'utilizzo (T _M)	20 a	
Grado di copertura della diagnosi (DC)	0 %	
Conformità agli standard e alle direttive		
Standard di conformità		
NAMUR	EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999	
Norme	EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012	
Omologazioni e certificati		
Certificazione IECEX		
Livello di protezione delle apparecchiature Ga	IECEX PTB 11.0037X	
Livello di protezione delle apparecchiature Gb	IECEX PTB 11.0037X	
Livello di protezione delle apparecchiature Da	IECEX PTB 11.0037X	
Livello di protezione delle apparecchiature Mb	IECEX PTB 11.0037X	
Approvazione ATEX		
Livello di protezione delle apparecchiature Ga	PTB 00 ATEX 2048 X	
Livello di protezione delle apparecchiature Gb	PTB 00 ATEX 2048 X	
Livello di protezione delle apparecchiature Da	PTB 00 ATEX 2048 X	
omologazione UL		
Ordinary Location	E87056	
Zona pericolosa	E501628	
Control Drawing	116-0452	
Omologazione CCC		
Zona pericolosa	2020322315002255	
Approvazione NEPSI		
Certificato NEPSI	GYJ16.1393X	
Approvazione CML	su richiesta	
ANZEx	18.3018X	
Approvazione KCC		
Zona pericolosa	19-AV4BO-0227	
Approvazione per impiego marino	DNVGL TAA00001A5	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)	
Dati meccanici		
Tipo di collegamento	Cavo	
Materiale della scatola	Acciaio inox 1.4305 / AISI 303	
Superficie anteriore	PBT	
Grado di protezione	IP67	
Cavo		
Diametro cavo	6 mm ± 0,2 mm	
Raggio di curvatura	> 10 x diametro del cavo	
Materiale	PVC	
Sezione filo	0,75 mm ²	
Lunghezza	L	2 m

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza	40 mm
Diametro	30 mm

Informazioni generali

Uso en área Ex:	vedere le istruzioni per l'uso
-----------------	--------------------------------

Collegamento

