


# Sensor indutivo


## NJ1,5-8GM-N-Y18488



- 1,5 mm faceado
- Utilizável até SIL2 em conformidade com IEC 61508



### Dimensões



### Dados técnicos

Dados gerais		
Função de comutação		Normalmente fechado (NF)
Tipo de saída		NAMUR
Intervalo de comutação	$s_n$	1,5 mm
Montagem		nivelado
Intervalo seguro de comutação	$s_a$	0 ... 1,215 mm
Intervalo real de comutação	$s_r$	1,35 ... 1,65 mm tipo
Factor de redução $r_{AI}$		0,4
Factor de redução $r_{Cu}$		0,3
Factor de redução $r_{1.4301}$		0,85
Tipo de saída		de 2 fios
Dados característicos		
Tensão nominal	$U_o$	8 V
Frequência de comutação	$f$	0 ... 5000 Hz
Histerese	$H$	1 ... 10 tipo 5 %
Consumo de corrente		
Placa de medição não abrangida		min. 3 mA

Data de publicação: 2024-01-09 Data de emissão: 2024-01-09 : 70133344\_por.pdf

Consulte as "Notas Gerais sobre as informações de produto da Pepperl+Fuchs".

Grupo Pepperl+Fuchs  
www.pepperl-fuchs.com

EUA.: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemanha: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapura: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

## Dados técnicos

Placa de medição abrangida	≤ 1 mA
<b>Características da segurança funcional</b>	
Nível de integridade de segurança (SIL, Safety Integrity Level)	SIL 2
<b>Conformidade de directivas e normas</b>	
Conformidade-padrão	
NAMUR	EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999
Padrões	EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
<b>Autorizações certificados</b>	
Aprovação IECEx	
Nível de proteção do equipamento Gb	IECEX PTB 11.0037X
Nível de proteção do equipamento Da	IECEX PTB 11.0037X
Nível de proteção do equipamento Mb	IECEX PTB 11.0037X
Aprovação ATEX	
Nível de proteção do equipamento Gb	PTB 00 ATEX 2048 X
Nível de proteção do equipamento Da	PTB 00 ATEX 2048 X
Autorização UL	cULus Listed, General Purpose
Aprovação CML	a pedido
ANZEx	18.3018X
<b>Condições ambiente</b>	
Temperatura ambiente	-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
<b>Dados mecânicos</b>	
Tipo de saída	Cabo
Material da caixa	Aço inoxidável 1.4305 / AISI 303
Superfície frotal	LCP
Grau de protecção	IP67
Cabo	
Diâmetro do cabo	3,5 mm ± 0,2 mm
Raio de curvatura	> 10 x o diâmetro do cabo
Material	PUR
Secção transversal do condutor	0,14 mm <sup>2</sup>
Comprimento	L 5 m
Medições	
Comprimento	30 mm
Diâmetro	8 mm
<b>Informações gerais</b>	
Aplicação numa área potencialmente explosiva	ver manual de instruções

## Conexão

