


Radar-Winkelreflektor MW-REF-M100

- Metallreflektor zur Verstärkung des Reflexionssignals
- Erhöhung der Reflektionseigenschaften von Objekten mit geringem Radarquerschnitt
- Robuste und wetterfeste Ausführung
- Einfache und schnelle Montage

Radar-Winkelreflektor, dreieckig 142,8 x 124,5 x 111,5 mm, mit 2 Befestigungsbohrungen

Abmessungen



Technische Daten

Allgemeine Daten

Passende Komponenten Industrielle Radarsensoren

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Lagertemperatur -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Mechanische Daten

Material Stahl DC01, galvanisiert (eloverzinkt)

Masse 159 g

Befestigung Befestigungsbohrungen , Durchmesser: 6,2 mm

Veröffentlichungsdatum: 2023-12-06 Ausgabedatum: 2023-12-06 Dateiname: 70138261_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS