

Conducto metálico flexible

MEC-VIM6-V4A-1.5




- Protección contra suciedad y daños
- Modelo de acero inoxidable

Conducto metálico flexible de 1,5 m para sensores de vibración VIM6



Dimensiones



Datos técnicos

Datos generales	
Componentes apropiados	Sensores de vibración VIM6*
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Datos mecánicos	
Roscado del cable	
Para el tipo	metric
Thread size	M16 x 1,5
Altura	31 mm
Anchura	31 mm
Longitud	L 1,5 m
Material	
Roscado del cable	Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
Conducto metálico flexible	Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
Elemento de fijación	Acero inoxidable 1.4401 / AISI 316
Masa	400 g

Fecha de publicación: 2022-11-23 Fecha de edición: 2022-11-24 : 70146281_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS