




Givare, induktiv

NBN8-18GK50-A2-Y70158255

- 8 mm ej i plan
- Antivalenta utg˚ningar
- Plasthus



Mått



Tekniska data

Allmänna specifikationer			
Växlingsfunktion			kompletterande
Utgångstyp			PNP
Känslavstånd	s_n		8 mm
Installation			ej i samma plan
Utgångs typ			DC
Garanterat känslavstånd	s_a		0 ... 6,48 mm
Reduktionsfaktor r_{Al}			0,45
Reduktionsfaktor r_{Cu}			0,4
Reduktionsfaktor $r_{1,4301}$			0,7
Anslutnings sätt			4-trådig
Specifikationer			
Arbetspänning	U_B		10 ... 30 V
Kopplingsfrekvens	f		0 ... 500 Hz
Polaritetsskydd			Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd			pulserande
Spänningsfall	U_d		≤ 3 V

Kungöresedatum: 2023-02-21 Datum för utgåva: 2023-02-21 : 70158255_swe.pdf

Se "Allmänna kommentarer om produktinformationen från Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Tyskland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Tekniska data

Arbetsström	I_L	0 ... 200 mA
Tomgångsström	I_0	≤ 25 mA
Funktions indikering		LED, gul
Norm- och riktlinjekonformitet		
Standardöverensstämmelse		
Standarder		EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
Godkännanden och certifikat		
UL-godkännande		cULus Listed, General Purpose
CCC-godkännande		Produkter, vars max. driftspänning är ≤ 36 V, kräver inget godkännande och har därför ingen CCC-märkning.
Omgivningsförhållande		
Omgivningstemperatur		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mekaniska specifikationer		
Anslutnings typ		fast kabel med kontakt
Kapslingsmaterial		PBT
Avkännings yta		PBT
Skyddsklass		IP69K
Stickpropp		
Gänga		M12 x 1
Poltal		4
kabel		
Kabeldiameter		4,8 mm \pm 0,2 mm
Böjningsradie		> 10 x kabeldiameter
Material		PVC
Färg		Grå
Antal kärnor		4
Ledartvärsnitt		0,34 mm ²
Längd	L	1200 mm

Anslutning



Tillbehör

	BF 18	Fäste, 18 mm
---	--------------	--------------