



## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques générales

Domaine de détection	SU18: 30 mm SU18/35: 100 mm SU19: 30 mm
Longueur des fibres optiques	l 2000 mm , à câbler par soi-même
Diamètre du fibre optique	d 1,25 mm
Forme d'adaptateur	00
élément terminal	filetage
rayon de courbure	min. 15 mm
Répartition des fibres	Fv voir dimensions
Angle total du faisceau	67 °
Accessoires fournis	Cutter pour fibres optiques en matière plastique

### Conditions environnementales

Température ambiante	-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

### Caractéristiques mécaniques

Matériau	
Sortie optique	Plastique
enveloppe	PVC
Noyau	Plastique
élément terminal	Acier inox 1.4305 / AISI 303

## Bestellbezeichnung

### KLR-C09-1,25-2,0-K76

Fibre optique en matière plastique en mode réflex  
Filetage M3

## Caractéristiques

- Coaxial
- Filetage M3

## SZrie

### Cellules pour fibres optiques

Séries des appareils SU18 ; SU18/35 ; SU19

## Description

### Attention :

Les conducteurs optiques ne doivent pas être pliés ou torsadés. Les forces de traction intenses entraînent la destruction. Eviter tout contact avec de l'essence ou des solvants organiques.



## Accessoires

### K-LA03

Lentille de mise au point, taille du spot lumineux d'env. 0,5 mm à 8 mm, filetage M3

### OMH-LL-M3

Support de montage pour câble de fibre optique, filetage M3

### KM3-1,0

Protection métallique pour fibre optique en matière plastique M3 x 1,0 m

## Dimensions

