



## Datos técnicos

### Datos generales

Rango de detección		SU18: 12 mm SU18/35: 40 mm SU19: 12 mm
Longitud de fibra óptica	l	2000 mm , confeccionable
Diámetro de fibra óptica	d	2,2 mm
Forma/Tipo adaptador		00
Pieza terminal		Rosca
Radio de flexión		mín. 1 mm
Districión de fibras	Fv	ver dimensiones
Angulo de apertura		67 °
Accesorios suministrados		Cortador para fibra óptica de vidrio

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente		-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
----------------------	--	--------------------------------

### Datos mecánicos

Material		
Salida de luz		Plástico
Revestimiento		PVC
Núcleo		Plástico
Pieza terminal		Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303

## Bestellbezeichnung

### KHR-C02-2,2-2,0-K94

Fibra óptica de plástico por reflexión  
Rosca M6

## Características

- Flexibilidad elevada
- Rosca M6

## Descripción

### Atención:

El conductor de luz no debe torcerse ni doblarse. Las fuerzas de tracción extremas pueden provocar deterioros. Evite el contacto con gasolina o disolventes orgánicos.



## Accesorios

### OMH-LL-M6

Soporte de montaje para cable de fibra óptica, rosca M6

### KM6-0,5

Protección metal para fibras ópticas de plástico M6 x 0,5 m

### KM6-1,0

Protección metal para fibras ópticas de plástico M6 x 1,0 m

## Dimensiones

