



Bestellbezeichnung

KLE-C01-2,2-2,0-K115

Fibre optique en matière plastique en mode barrage

Caractéristiques

- Filetage M6
- Domaines de détection étendus

SZrie

Cellules pour fibres optiques

Séries des appareils SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL

Description

Attention :

Les conducteurs optiques ne doivent pas être pliés ou torsadés. Les forces de traction intenses entraînent la destruction. Eviter tout contact avec de l'essence ou des solvants organiques.



Accessoires

KM6-0,5

Protection métallique pour fibre optique en matière plastique M6 x 0,5 m

KM6-1,0

Protection métallique pour fibre optique en matière plastique M6 x 1,0 m

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Domaine de détection	SU18: 450 mm SU18/35: 1500 mm SU19: 450 mm
Longueur des fibres optiques	l 2000 mm , à câbler par soi-même
Diamètre du fibre optique	d 2,2 mm
Forme d'adaptateur	00
élément terminal	filetage
rayon de courbure	min. 40 mm
Répartition des fibres	Fv voir dimensions
Angle total du faisceau	67 °
Accessoires fournis	Cutter pour fibres optiques en matière plastique

Conditions environnementales

Température ambiante	-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

Caractéristiques mécaniques

Matériau	
Sortie optique	Plastique
enveloppe	PVC
Noyau	Plastique
élément terminal	Acier inox 1.4305 / AISI 303

Informations générales

Volume de livraison	Câbles à fibre optique emballés par deux
---------------------	--

Dimensions

