



Bestellbezeichnung

KLR-C10-1,25-2,0-K144

Kunststoff-Lichtleiter-Reflex

Merkmale

- Koaxial
- Seitlicher Lichtaustritt ermöglicht Einbau bei ungünstigen Platzverhältnissen

Serie

Lichtleitergeräte

Geräteserien SU18 ; SU18/35 ; SU19

Beschreibung

Achtung:

Die Lichtleiter dürfen nicht verdreht oder geknickt werden. Extreme Zugkräfte führen zur Zerstörung. Der Kontakt mit Benzin oder organischen Lösungsmitteln ist zu vermeiden.



Zubehör

OMH-LL-M3

Haltewinkel für Lichtleiter, Gewinde M3

Technische Daten

Allgemeine Daten

Tastweite		SU18: 30 mm SU18/35: 95 mm SU19: 30 mm
Lichtleiterlänge	l	2000 mm , konfektionierbar
Lichtleiterdurchmesser	d	1,25 mm
Adapterform		00
Endstück		rechter Winkel Glatt / Gewinde
Biegeradius		min. 15 mm
Faserverteilung	Fv	siehe Abmessungszeichnung
Öffnungswinkel		67 °
Mitgeliefertes Zubehör		Cutter für Kunststoff-Lichtleiter

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur		-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
---------------------	--	--------------------------------

Mechanische Daten

Material		
Lichtaustritt		Kunststoff
Mantel		PVC
Kern		Kunststoff
Endstück		Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)

Abmessungen

