



## Datos técnicos

### Datos generales

Rango de detección		SU18: 80 mm SU18/35: 280 mm SU19: 80 mm
Longitud de fibra óptica	l	2000 mm , confeccionable
Diámetro de fibra óptica	d	2,2 mm
Forma/Tipo adaptador		00
Pieza terminal		Rosca
Radio de flexión		mín. 25 mm
Districión de fibras	Fv	ver dimensiones
Angulo de apertura		67 °
Accesorios suministrados		Cortador para fibra óptica de vidrio

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente		-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
----------------------	--	--------------------------------

### Datos mecánicos

Material		
Salida de luz		Plástico
Revestimiento		PVC
Núcleo		Plástico
Pieza terminal		Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303

## Bestellbezeichnung

**KLR-C02-2,2-2,0-K163**

Fibra óptica de plástico por reflexión

Rosca M6

## Características

- Rosca M6

## Serie


### Fibras ópticas

Series de los aparatos SU18 ; SU18/35 ; SU19

## Descripción

### Atención:

Las fuerzas de tracción extremas pueden provocar deterioros. Evite el contacto con gasolina o disolventes orgánicos.



## Accesorios

### OMH-LL-M6

Soporte de montaje para cable de fibra óptica, rosca M6

## Dimensiones

