




### Bestellbezeichnung

1/2" NPT-V1-G-S-.3M

Einbaustecker, M12/ 1/2" NPT, 4-polig

### Abmessungen



### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Polzahl	4
Bauform	gerade
Anschluss 1	Stecker
Gewinde 1	M12
Anschluss 2	freies Leitungsende
Gewinde 2	1/2"

#### Elektrische Daten

Betriebsspannung	$U_B$	max. 300 V AC/DC
Betriebsstrom		max. 4 A

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
---------------------	---------------------------------


#### Mechanische Daten

Schutzart	IP67	
Anschluss	Einzellitzen	
Material	Aluminium, eloxiert	
Kontakte	Messing, vergoldet	
Überwurfstecker	Polyamid (PA)	
Kabel		
Adern	4 x 0,34 mm <sup>2</sup> , 22 AWG	
Länge	L	0,3 m
Hinweis	1/2" - 14 NPT Einbau Gewinde	

#### Zulassungen und Zertifikate

UL-Zulassung	cULus Listed, General Purpose
--------------	-------------------------------

### Elektrischer Anschluss



### Elektrischer Anschluss

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK