



Marque de commande


ML17-54/127/143

Cellule en mode reflex
avec connecteur M8 x 1, 4 broches


Caractéristiques

- Série d'appareils compacts dans des boîtiers universels pour applications standard
- Boîtier miniature
- fixation frontale avec filetage M18, trous de fixation latéraux en alternative
- LED visibles de tous les côtés
- Montage extrêmement simple, avec système de raccordement rapide
- La version équipée de filtres polarisés détecte les objets brillants

Dimensions



Raccordement électrique




○ = commutation "claire"
● = commutation "forcée"

Brochage



Éléments de visualisation/réglage



1	Affichage des signaux	jaune
2	Indicateur d'état	verte
3	Réglage de la sensibilité	

Date de publication: 2012-06-04 10:00 Date d'édition: 2012-06-21 908630_fra.xml

Caractéristiques techniques**Caractéristiques générales**

Domaine de détection d'emploi	0 ... 3,5 m
Distance du réflecteur	50 ... 3500 mm
Domaine de détection limite	5 m
Cible de référence	réflecteur FE-RR1
Emetteur de lumière	LED
Type de lumière	rouge, lumière modulée , 626 nm
Limite de la lumière ambiante	≤ 10000 Lux

Eléments de visualisation/réglage

Indication fonctionnement	LED verte
Visual. état de commutation	LED jaune : allumée si le récepteur est éclairé
Critères de choix	Réglage de la sensibilité

Caractéristiques électriques

Tension d'emploi	U_B	10 ... 30 V DC , classe 2
Ondulation		max. 10 %
Consommation à vide	I_0	< 25 mA
Courant d'emploi		100 mA max. par sortie
Retard à la disponibilité	t_v	≤ 200 ms

Sortie

Mode de commutation		commutation "clair/foncé"
Sortie signal		2 npn protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutation		max. 30 V DC
Courant de commutation		max. 100 mA
Chute de tension	U_d	≤ 2 V DC
Fréquence de commutation	f	500 Hz
Temps d'action		≤ 1 ms

Conditions environnantes

Température ambiante	-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Température de stockage	-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)

Caractéristiques mécaniques


Mode de protection	IP67
Raccordement	connecteur M8 x 1, 4 broches
Matériau	
Boîtier	ABS
Sortie optique	Acrylique
Masse	env. 8,5 g

conformité de normes et de directives

Conformité aux normes	
Norme produit	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Agréments et certificats

Agrément UL	cULus
agrément CCC	Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.


Courbes/Diagrammes**Accessories**

OMH-ML17-EZ
Equerre de fixation

OMH-ML17
Equerre de fixation

OMH-ML17-1
Equerre de fixation

Vous trouverez d'autres accessoires sur le site www.pepperl-fuchs.com



Date de publication: 2012-06-04 10:00 Date d'édition: 2012-06-21 908630_fra.xml