



Referencia de pedido


V125-W-YE5M-PVC

Câble de connexion, 1/2" - 20 UNF, câble PVC 5 pôles

Características

- Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
- Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
- Contactos dorados y revirados
- Tipo de protección IP68 / IP69K
- Adecuado para la técnica de 2, 3 y 4 hilos

Dimensiones



Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos	5
Conexión 1	Conector hembra
Tipo 1	angulado
Rosca 1	1/2"
Conexión 2	Terminal de línea libre

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U_B	máx. 125 V CA/CC
Tensión de prueba		> 1500 V _{eff} CA
Corriente de trabajo		máx. 4 A
Resistencia de tránsito		< 5 mΩ

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F)
Grado de ensuciamiento	3


Datos mecánicos

Diametro de pins	1 mm	
Tipo de protección	IP68 / IP69K	
Conexión	Hembra 1/2" UNF acodada	
Material		
Contactos	CuSn	
Superficie de contacto	Ni/Au	
Pinza	TPU , amarillo	
Cable	PVC	
Contratuerca	latón, niquelado	
Aislamiento del hilo	PVC	
Cable	de hilos finos, flexibles	
Diámetro del revestimiento	Ø 5,9 mm	
Radio de flexión	10 x cable Diámetror:	
Color	amarillo	
Hilos	5 x 0,34 mm ²	
Longitud	L	5 m
Combustibilidad		
Portador de contactos	94 V-2	
Carcasa	94 V-2	
Cable	Clase de inflamabilidad VW-1 según UL	

Autorizaciones y Certificados

Autorización UL	cULus Listed, General Purpose
-----------------	-------------------------------

Conexión eléctrica



1	RD/WH
2	RD
3	GN
4	RD/YE
5	RD/BK