




Referencia de pedido

1/2" NPT-V15-G-.3M

Caja de montaje, M12/1/2" NPT, 5 polos

Dimensiones



Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos	5
Tipo	recto
Conexión 1	Conejero hembra
Rosca 1	M12
Conexión 2	Terminal de línea libre
Rosca 2	1/2"

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U_B	máx. 300 V CA/CC
Corriente de trabajo		máx. 4 A


Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
----------------------	---------------------------------

Datos mecánicos

Grado de protección	IP67
Conexión	Cables trenzados aislados
Material	Latón niquelado
Contactos	oro chapado latón
Conejero de retén	Poliamida (PA)
Cable	
Hilos	5 x 0,34 mm ² , 22 AWG
Longitud	L
Nota	1/2" - 14 NPT Montaje Rosca

Conexión eléctrica



Conexión eléctrica

1 ♂	-----	BN
2 ♂	-----	WH
3 ♂	-----	BU
4 ♂	-----	BK
5 ♂	-----	GY