



Marque de commande


V93-G-YE2M-STOOW

Cordon femelle 7/8" 3 broches, câble STOOW

Caractéristiques

- Filetage 7/8 pouces

Dimensions



Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

nombre de pôles	3
Raccordement 1	Connecteur femelle
Forme constructive 1	droit
Filetage 1	7/8"
Raccordement 2	Extrémité de câble libre

Caractéristiques électriques

Tension d'emploi	U_B	max. 600 V
Courant d'emploi	I_B	13 A
résistance de continuité		< 5 m Ω

Conditions environnementales

Température ambiante	-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
----------------------	---------------------------------


Caractéristiques mécaniques

Degré de protection	IP67	
Matériau		
contacts	alliage Cu or plaqué	
Poignée	PVC, jaune	
Câble	PVC	
écrou chapeau	laiton nickel	
isolation de fil	PVC	
Câble	câblage fin, flexible	
Diamètre d'enveloppe	Ø 9,9 mm	
rayon de courbure	10 x Kabeldurchmesser	
Couleur	jaune	
Fils	3 x 1,5 mm ² (16 AWG)	
Longueur	L	2 m
Remarque	STOOW UL Standard	

Agréments et certificats

Agrément UL	cULus Listed, General Purpose
-------------	-------------------------------

Raccordement électrique



1	GN/YE
2	BK
3	WH