




Connecteur femelle V93-G-YE4M-STOOW

- Filetage 7/8 pouces

Cordon femelle 7/8" 3 broches, câble STOOW



Données techniques

Caractéristiques générales

nombre de pôles	3
Raccordement 1	Connecteur femelle
Forme constructive 1	droit
Filetage 1	7/8"
Raccordement 2	Extrémité de câble libre

Caractéristiques électriques

Tension d'emploi	U_B	max. 600 V
Tension de claquage		1500 V
Courant d'emploi	I_B	13 A
résistance de continuité		< 5 mΩ

Agréments et certificats

Agrément UL	cULus Listed, General Purpose
-------------	-------------------------------

Conditions environnementales

Température ambiante	-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
----------------------	---------------------------------

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection	IP67
Matériau	

Date de publication: 2022-03-18 Date d'édition: 2022-03-18 : 912581_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Données techniques

contacts		alliage Cu or plaqué
Poignée		PVC, jaune
Câble		PVC
écrou chapeau		laiton nickel
isolation de fil		PVC
Câble		câblage fin, flexible
Diamètre d'enveloppe		Ø 9,9 mm
rayon de courbure		10 x Kabeldurchmesser
Couleur		jaune
Fils		3 x 1,5 mm ² (16 AWG)
Longueur	L	4 m
Remarque		STOOW UL Standard

Connexion



1	—————	GN/YE
2	—————	BK
3	—————	WH