



Marque de commande


V94-G-SI

Connecteur mâle, 7/8" - 16 UN2B,
4 broches, montable sur site

Caractéristiques

- Raccordement des borniers à vis
- Connecteur avec taraudage interne
- Contacts dorés

Dimensions



Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

nombre de pôles	4
Raccordement 1	Connecteur mâle
Forme constructive 1	droit
Filetage 1	7/8"

Caractéristiques électriques

Tension d'emploi	U_B	max. 600 V
Courant d'emploi		max. 15 A
résistance de continuité		< 5 mΩ

Conditions environnementales

Température ambiante	-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
----------------------	--------------------------------

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection	IP67
Raccordement	1 x 7/8" - 16 UN2B ; connecteur mâle, droit , Borne à vis pour 14 - 22 AWG

Matériau

contacts	or plaqué alliage Cu
Poignée	Polyamide (PA)
écrou chapeau	aluminium, anodisé noir
Connecteur	jaune PVC

Câble

Diamètre d'enveloppe	5 ... 13 mm
----------------------	-------------

Agréments et certificats

Agrément UL	cULus Listed, General Purpose
-------------	-------------------------------

Raccordement électrique

