



Bestellbezeichnung


1/2" NPT-V12-G-S-.3M

Einbaustecker, 1/2" UNF / 1/2" NPT, 3-polig

Merkmale

- Betriebsspannung AC

Abmessungen



Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	3
Bauform	gerade
Anschluss 1	Stecker
Gewinde 1	1/2"
Anschluss 2	freies Leitungsende
Gewinde 2	1/2"

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	max. 300 V AC/DC
Betriebsstrom		max. 4 A

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
---------------------	---------------------------------

Mechanische Daten

Schutzart	IP67	
Anschluss	Einzellitzen	
Material	klar Aluminium, eloxiert	
Kontakte	Messing, vergoldet	
Überwurfstecker	Polyamid (PA)	
Kabel		
Adern	3 x 0,34 mm ² , 22 AWG	
Länge	L	0,3 m
Hinweis	1/2" - 14 NPT Einbau Gewinde	

Zulassungen und Zertifikate

UL-Zulassung	cULus Listed, General Purpose
--------------	-------------------------------

Elektrischer Anschluss



Elektrischer Anschluss

1	GN/YE
2	RD/BK
3	RD/WH