



Adaptador WirelessHART Bullet WHA-BLT-F9D0-N-A0-GP-1



- Carcasa de aluminio fundido
- Alimentado por bucle
- Montaje directo sobre dispositivo de campo de 4 mA a 20 mA o HART
- Antena encapsulada
- Hasta ocho dispositivos de campo HART en multipunto



Función

El dispositivo dota un dispositivo HART convencional o uno de campo de 4- 20 mA con una interfaz WirelessHART. La alimentación está garantizada mediante la corriente del lazo. El adaptador es apropiado para su uso en zonas no peligrosas y se puede usar directamente en el dispositivo de campo o integrar en el lazo de 4- 20 mA. Se pueden conectar hasta 8 dispositivos de campo HART entre sí en modo multicada. El dispositivo se programa fácilmente con una herramienta de configuración (DTM o DD).

Conexión



Datos técnicos

Alimentación		
Tensión de medición	U_r	7 ... 32 V CC
Corriente de medición	I_r	< 1 mA , máx. 25 mA
Datos eléctricos		
Corriente de salida		3,2 ... 25 mA
Alimentación		alimentación por lazo para dispositivos de campo tensión: 1 ... 2,5 V CC, ajustable en pasos de 0,5 V
Entrada		
Conexión		- 5 hilos, 600 mm de largo, saliendo del macho con rosca NPT de 0,5 pulg. - 1 punto de toma a tierra externo
Comunicación HART		
Protocolo I		HART 7.1, retrocompatible

Fecha de publicación: 2021-05-27 Fecha de edición: 2021-05-27 : 916970_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Datos técnicos

Número de dispositivos	hasta ocho dispositivos de campo HART (dependiendo de la instalación)
Salida	
Interfaz	antena interna
Comunicación	Especificaciones de WirelessHART - capa física: IEEE 802.15.4.2006 - banda de frecuencia: 2,4 GHz (banda ISM, no necesita licencia) - potencia de transmisión máxima: +10 dBm - rango de transmisión en el exterior: 235 m - estándar de comunicaciones: WirelessHART
Conformidad con la directiva	
Equipos de terminales de radio y telecomunicaciones	El uso de equipos de 2,4 GHz está regulado por la legislación local. Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que dicha legislación permite usar este producto.
Directiva 2014/53/UE	EN 300 328 V2.1.1:2016 EN 301 489-1 V2.2.0:2017 EN 301 489-17 V3.2.0:2017
FCC CFR47, artículos 15 B y C	ANSI C63.4-2003 , FCC ID: X89-WA1101
Conformidad	
Grado de protección	IEC 60529:2013
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativa	máx. 100 %
Datos mecánicos	
Grado de protección	IP67
Material	aleación de aluminio con barniz de poliuretano
Masa	460 g
Dimensiones	60,8 x 60,8 x 100 mm (L x A x H)
Homologaciones internacionales	
Autorización FM	FM 17 NUS 0010
Control Diseño	116-0425 (cFMus)
Autorización CSA	FM 17 NCA 0004
Control Diseño	116-0425 (cFMus)
Información general	
Informaciones complementarias	Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com .

Montaje



Accesorios

	<p>DTM WirelessHART Adapter "Bullet"</p>	
	<p>AD.*.*.*.*</p>	

Fecha de publicación: 2021-05-27 Fecha de edición: 2021-05-27 : 916970_spa.pdf