




## Handfeuermelder Ex de IIC, Aluminium PF-BExCP3B-BG-ST-NF-NL-RD

- Federmechanismus mit Bruchglas
- Auswahl an Reihen- und Abschlußwiderständen
- Farbe rot
- 95 mm x 98 mm x 76 mm
- Aluminiumgehäuse
- Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
- Ex-de- und Ex-t-zertifiziert



### Abmessungen



Abmessungen siehe Tabelle technische Daten.

Abbildung und Zeichnung sind allgemeingültig für diesen Gerätetyp und können von der spezifischen Variante abweichen.

#### Legende

A	Höhe
B	Breite
C	Tiefe
G	Abstand Befestigungsbohrungen
H	Abstand Befestigungsbohrungen
J	Durchmesser Befestigungsbohrungen
[A] ... [D]	Flächen für Kabeleinführungen

### Technische Daten

#### Elektrische Daten

Betriebsspannung	250 V AC max. , 50 V DC max.
Betriebsstrom	5 A AC max. 1 A DC max.
Klemmenkapazität	4 mm <sup>2</sup>

## Technische Daten

Leitungsüberwachung	Auswahl an Reihen- und Abschlußwiderständen auf Anfrage
Funktion	Federmechanismus , mit Schutzglas
<b>Mechanische Daten</b>	
Befestigung Deckel	M6-Edelstahl-Zylinderkopfschraube mit Innensechskant
Schutzart	IP66
Kabeleingang	Durchgangsbohrungen in Gehäusekörper
Leitungseinführungen Seite A	
M20 Anzahl	2
M20 Serie	Blindverschraubungen, Kunststoff
M20 Info	Stirnseiten A/B alternativ durch Drehung des unteren Gehäuseteils
Leitungseinführungen Seite B	
M20 Anzahl	2
M20 Serie	Blindverschraubungen, Kunststoff
M20 Info	Stirnseiten A/B alternativ durch Drehung des unteren Gehäuseteils
Leitungseinführungen Seite C	
M20 Anzahl	1
M20 Serie	Blindverschraubungen, Kunststoff
M20 Info	Stirnseiten C/D alternativ durch Drehung des unteren Gehäuseteils
Leitungseinführungen Seite D	
M20 Anzahl	1
M20 Serie	Blindverschraubungen, Kunststoff
M20 Info	Stirnseiten C/D alternativ durch Drehung des unteren Gehäuseteils
Klemmenbestückung	
Klemmenkapazität	4 mm <sup>2</sup>
Klemmenanzahl pro Hutschiene	6
Material	
Umgehäuse	Aluminium
Glas	1,6 mm
Finish	rot lackiert
Dichtung	Gummi-Flachdichtung
Masse	0,8 kg
Abmessungen	
Höhe (A)	98 mm
Breite (B)	95 mm
Tiefe (C)	76 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (G)	58,3 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H)	78,4 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung (J)	5 mm
Erdung	interne Schraubverbindung M4 externer Erdungsbolzen M5
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Umgebungstemperatur	-40 ... 50 °C (-40 ... 122 °F)
<b>Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen</b>	
EU-Baumusterprüfbescheinigung	SIRA 09 ATEX 3286X
Kennzeichnung	⊕ II 2 GD Ex d e mb IIC T* Gb Ex t IIIC T** Db T4 @ Ta +50 °C , T70 °C @ Ta +50 °C
<b>Internationale Zulassungen</b>	
IECEX-Zulassung	IECEX SIR 09.0121X
GOST-R-Zulassung	POCC GB.JB05.B03365
INMETRO-Zulassung	10-IEEx-0011X
<b>Konformität</b>	
Schutzart	EN 60529

Veröffentlichungsdatum: 2020-06-02 Ausgabedatum: 2020-06-02 Dateiname: t191178\_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

 Pepperl+Fuchs-Gruppe  
www.pepperl-fuchs.com

 USA: +1 330 486 0002  
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

 Deutschland: +49 621 776 2222  
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

 Singapur: +65 6779 9091  
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

## Technische Daten

### Allgemeine Informationen

Lieferumfang	Gerät Prüf Schlüssel Beipackzettel
Ergänzende Informationen	Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter <a href="http://www.pepperl-fuchs.com">www.pepperl-fuchs.com</a> .