



Kabelverschraubungen, Metall, Verguss für unarmierte Kabel

CG.BN.*.*.*

- Für Kabel ohne Armierung
- Vergussverschraubung
- Messing, vernickelt oder Edelstahl
- Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert
- Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
- Versionen mit metrischem und NPT-Gewinde erhältlich
- Dichtung Silikon
- Vergussmasse muss separat bestellt werden
- Verwendung in den USA verboten!



Funktion

Die Kabelverschraubungen der Serie CG.BN sind aus Metall gefertigt und können eingesetzt werden in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22. Sie sind ausgelegt zur Verwendung mit Kabeln ohne Armierung. Eine Zwei-Komponenten-Formmasse bietet einen sicheren Schutz gegen Explosions-Weiterleitung durch das Kabel.

Technische Daten

Mechanische Daten

Kabeltyp	unarmierte Kabel
Klemmbereich (D)	siehe Datentabelle
Gewindetyp	metrisch ISO Steigung 1,5 mm oder NPT ANSI ASME B1.20.1
Gewindegröße (TD)	siehe Datentabelle
Schutzart	IP66 / IP68
Material	
Finish	Eigenfarbe silber
Kabelverschraubung	Messing vernickelt oder Edelstahl AISI 316 (1.4401)
O-Ring	Silikon
Dichtungseinsatz	Silikon
Vergussmasse	
Beschreibung	EP 2122 Epoxidkitt Vergussmasse muss separat bestellt werden
Artikelnummer	70101827
Masse	60 g
Benötigte Menge pro Kabelverschraubung	siehe Einzeldatenblatt
Verpackungseinheiten pro Liefermenge Kabelverschraubungen	siehe Einzeldatenblatt
Kabelverschraubungen pro Verpackungseinheit Vergussmasse	siehe Einzeldatenblatt
Masse	siehe Einzeldatenblatt
Abmessungen	siehe Einzeldatenblatt

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-60 ... 100 °C (-76 ... 212 °F)
---------------------	---------------------------------

Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen

EU-Baumusterprüfbescheinigung	CESI 18 ATEX 037X
Kennzeichnung	Ⓔ II 2 GD Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db

Veröffentlichungsdatum: 2025-06-10 Ausgabedatum: 2025-06-10 Dateiname: t190579_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Technische Daten

Internationale Zulassungen

IECEX-Zulassung	IECEX CES 18.0030X
UKCA-Zulassung	CML 22 UKEX 1268X
CCC-Zulassung	2021312313000456

Konformität

Schutzart	EN 60529
CE-Kennzeichnung	0102

Allgemeine Informationen

Lieferumfang	K01 - Einzelkomponente: Kabelverschraubung , Handschuhpaar , Kurzanleitung Knn - Verpackungseinheit mit mehreren Komponenten: Kabelverschraubungen , Handschuhpaar , Kurzanleitung (1 Stk.)
Ergänzende Informationen	Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com .

Typenschlüssel

1	2	3	4	5	6	7
CG	BN	***	**	*	**	K**
CG	BN	M20	BN	S	16	K01


Beispiel: CG.BN.M20.BN.S.16.K01

Vergussverschraubung, Metall, für Kabel ohne Armierung, Gewindegröße M20, Messing vernickelt, Silikondichtungen für -60 °C ... 100 °C, Gewindelänge zur Installation 16 mm, ein Stück

1	Serie
CG	Kabelverschraubung
2	Typ
BN	Metall, Vergussverschraubung für Kabel ohne Armierung
3	Außengewinde, Typ und Größe
M*	Außengewinde metrisch ISO Gewindesteigung 1,5; Größe siehe Tabelle
NPT*	Außengewinde NPT ANSI ASME B1.20.1 Größe siehe Tabelle
4	Material
BN	Messing vernickelt
SS	Edelstahl
5	Material Dichtungen / O-Ring
S	Silikon
6	Gewindelänge zur Installation im Gehäuse
**	Länge in mm
7	Verpackungseinheit
	unverpackte Komponenten, zur Verwendung in Pepperl+Fuchs Solution Engineering Centers
K**	Anzahl pro Verpackungseinheit

Abmessungen

Legende	
1	Verschraubungskörper Basis
2	O-Ring
3	Hülse für Vergussmasse
6	Verschraubungskörper
7	Dichtungseinsatz
8	Druckmutter
9	Druckring für Vergussmasse
D	Klemmbereich, Durchmesser Kabelmantel
D2	Eckmaß
H	Länge außerhalb Gehäuse
L	Gesamtlänge
SW*	Schlüsselweite
TD	Gewindegröße
TL	Gewindelänge
Vergussdetails in Datentabelle	
CQ	Max. Aderzahl
DS	Aderquerschnitt, einadriges Kabel
DM	Aderquerschnitt, mehradriges Kabel
CC	Max. Aderquerschnittsfläche gesamt



Abmessungen Metrisch - Messing vernickelt

Typ	Gewinde- größe	Klemmbereich [mm]	Abmessungen [mm]						
	TD	D	H	L	TL	D2	SW1	SW2	SW3
CG.BN.M20S.BN.S.16.*	M20	6 ... 13	49,2	65,2	16	27	25	25	25
CG.BN.M20.BN.S.16.*	M20	8 ... 15	49,2	65,2	16	27	25	25	25
CG.BN.M20L.BN.S.16.*	M20	13,5 ... 21	50,5	66,5	16	33	30	30	30
CG.BN.M25S.BN.S.16.*	M25	8 ... 15	49,2	65,2	16	33	30	25	25
CG.BN.M25.BN.S.16.*	M25	13,5 ... 21	50,5	66,5	16	33	30	30	30
CG.BN.M25L.BN.S.16.*	M25	18 ... 27	57,9	73,9	16	44,5	40	40	40
CG.BN.M32.BN.S.16.*	M32	18 ... 27	57,9	73,9	16	44,5	40	40	40
CG.BN.M32L.BN.S.16.*	M32	23 ... 33	59,7	75,7	16	47	43	43	43
CG.BN.M40S.BN.S.16.*	M40	23 ... 33	59,7	75,7	16	50	45	43	43
CG.BN.M40.BN.S.16.*	M40	29 ... 40	67,5	83,5	16	55,5	50	50	50
CG.BN.M50S.BN.S.16.*	M50	29 ... 40	67,5	83,5	16	61	55	50	50
CG.BN.M50.BN.S.16.*	M50	35 ... 48	73,2	89,2	16	64	58	58	58
CG.BN.M63S.BN.S.20.*	M63	35 ... 48	73,2	89,2	16	75	68	58	58
CG.BN.M63.BN.S.20.*	M63	42 ... 56	95,5	115,5	20	83	75	75	75
CG.BN.M75S.BN.S.20.*	M75	42 ... 56	95,5	115,5	20	89	80	75	75
CG.BN.M75.BN.S.20.*	M75	54 ... 70	104,5	124,5	20	110,5	100	100	100

Details und Zubehör Metrisch - Messing vernickelt

Typ	Gewinde- größe	Masse ca.		Vergussdetails				Anzugsmoment [Nm]			Liefer- menge
	TD	Kompo- nente	Verpackungs- einheit	CQ max. Anz.	DS [mm]	DM [mm]	CC max. [mm ²]	SW 1	SW 2	SW 3	
CG.BN.M20S.BN.S.16.K01	M20	153 g	210 g	9	1,5 ... 9,5	1,5 ... 9,5	70,9	60	60	30	1
CG.BN.M20S.BN.S.16.K15	M20	153 g	3,1 kg	9	1,5 ... 9,5	1,5 ... 9,5	70,9	60	60	30	15
CG.BN.M20.BN.S.16.K01	M20	147 g	204 g	9	1,5 ... 9,5	1,5 ... 9,5	70,9	60	60	25	1
CG.BN.M20.BN.S.16.K15	M20	147 g	3,01 kg	9	1,5 ... 9,5	1,5 ... 9,5	70,9	60	60	25	15
CG.BN.M20L.BN.S.16.K01	M20	186 g	243 g	9	1,5 ... 9,5	1,5 ... 9,5	70,9	60	60	35	1
CG.BN.M20L.BN.S.16.K15	M20	186 g	3,6 kg	9	1,5 ... 9,5	1,5 ... 9,5	70,9	60	60	35	15
CG.BN.M25S.BN.S.16.K01	M25	184 g	241 g	9	1,5 ... 9,5	1,5 ... 9,5	70,9	60	60	25	1
CG.BN.M25S.BN.S.16.K10	M25	184 g	2,46 kg	9	1,5 ... 9,5	1,5 ... 9,5	70,9	60	60	25	10
CG.BN.M25.BN.S.16.K01	M25	209 g	266 g	9	1,5 ... 9,5	1,5 ... 9,5	70,9	65	65	35	1
CG.BN.M25.BN.S.16.K10	M25	209 g	2,71 kg	9	1,5 ... 9,5	1,5 ... 9,5	70,9	65	65	35	10
CG.BN.M25L.BN.S.16.K01	M25	371 g	428 g	22	1,5 ... 15	1,5 ... 15	176,7	65	65	30	1
CG.BN.M25L.BN.S.16.K10	M25	371 g	4,33 kg	22	1,5 ... 15	1,5 ... 15	176,7	65	65	30	10
CG.BN.M32.BN.S.16.K01	M32	413 g	470 g	22	1,5 ... 15	1,5 ... 15	176,7	70	70	30	1
CG.BN.M32.BN.S.16.K10	M32	413 g	4,75 kg	22	1,5 ... 15	1,5 ... 15	176,7	70	70	30	10
CG.BN.M32L.BN.S.16.K01	M32	372 g	454 g	36	1,5 ... 21,5	1,5 ... 21,5	363,1	70	70	55	1
CG.BN.M32L.BN.S.16.K10	M32	372 g	4,59 kg	36	1,5 ... 21,5	1,5 ... 21,5	363,1	70	70	55	10
CG.BN.M40S.BN.S.16.K01	M40	441 g	528 g	36	1,5 ... 21,5	1,5 ... 21,5	363,1	80	70	55	1
CG.BN.M40S.BN.S.16.K05	M40	441 g	2,76 kg	36	1,5 ... 21,5	1,5 ... 21,5	363,1	80	70	55	5
CG.BN.M40.BN.S.16.K01	M40	496 g	608 g	55	1,5 ... 29	1,5 ... 29	660,5	80	80	65	1
CG.BN.M40.BN.S.16.K05	M40	469 g	3,17 kg	55	1,5 ... 29	1,5 ... 29	660,5	80	80	65	5
CG.BN.M50S.BN.S.16.K01	M50	616 g	728 g	55	1,5 ... 29	1,5 ... 29	660,5	90	80	65	1
CG.BN.M50S.BN.S.16.K02	M50	616 g	1,66 kg	55	1,5 ... 29	1,5 ... 29	660,5	90	80	65	2
CG.BN.M50.BN.S.16.K01	M50	642 g	779 g	75	1,5 ... 37	1,5 ... 37	1075,2	90	90	75	1
CG.BN.M50.BN.S.16.K02	M50	642 g	1,76 kg	75	1,5 ... 37	1,5 ... 37	1075,2	90	90	75	2
CG.BN.M63S.BN.S.20.K01	M63	919 g	1,06 kg	75	1,5 ... 37	1,5 ... 37	1075,2	110	90	75	1
CG.BN.M63S.BN.S.20.K02	M63	919 g	2,31 kg	75	1,5 ... 37	1,5 ... 37	1075,2	110	90	75	2
CG.BN.M63.BN.S.20.K01	M63	1,72 kg	1,98 kg	99	1,5 ... 46	1,5 ... 46	1661,9	110	110	85	1
CG.BN.M63.BN.S.20.K02	M63	1,72 kg	4,17 kg	99	1,5 ... 46	1,5 ... 46	1661,9	110	110	85	2
CG.BN.M75S.BN.S.20.K01	M75	2 kg	2,26 kg	99	1,5 ... 46	1,5 ... 46	1661,9	110	110	85	1
CG.BN.M75S.BN.S.20.K02	M75	2 kg	4,72 kg	99	1,5 ... 46	1,5 ... 46	1661,9	110	110	85	2
CG.BN.M75.BN.S.20.K01	M75	3,26 kg	3,6 kg	129	1,5 ... 58	1,5 ... 58	2642,1	120	120	150	1
CG.BN.M75.BN.S.20.K02	M75	3,26 kg	7,4 kg	129	1,5 ... 58	1,5 ... 58	2642,1	120	120	150	2

*Knn: Lieferumfang siehe technische Daten

Abmessungen Metrisch - Edelstahl

Typ	Gewinde- größe	Klemmbereich [mm]	Abmessungen [mm]						
			H	L	TL	D2	SW1	SW2	SW3
CG.BN.M20S.SS.S.16.*	M20	6 ... 13	49,2	65,2	16	27	25	25	25
CG.BN.M20.SS.S.16.*	M20	8 ... 15	49,2	65,2	16	27	25	25	25
CG.BN.M20L.SS.S.16.*	M20	13,5 ... 21	50,5	66,5	16	33	30	30	30
CG.BN.M25S.SS.S.16.*	M25	8 ... 15	49,2	65,2	16	33	30	25	25
CG.BN.M25.SS.S.16.*	M25	13,5 ... 21	50,5	66,5	16	33	30	30	30
CG.BN.M25L.SS.S.16.*	M25	18 ... 27	57,9	73,9	16	44,5	40	40	40
CG.BN.M32S.SS.S.16.*	M32	18 ... 27	57,9	73,9	16	44,5	40	40	40
CG.BN.M32L.SS.S.16.*	M32	23 ... 33	59,7	75,7	16	47	43	43	43
CG.BN.M40S.SS.S.16.*	M40	23 ... 33	59,7	75,7	16	50	45	43	43
CG.BN.M40.SS.S.16.*	M40	29 ... 40	67,5	83,5	16	55,5	50	50	50
CG.BN.M50S.SS.S.16.*	M50	29 ... 40	67,5	83,5	16	61	55	50	50
CG.BN.M50.SS.S.16.*	M50	35 ... 48	73,2	89,2	16	64	58	58	58
CG.BN.M63S.SS.S.20.*	M63	35 ... 48	73,2	89,2	16	75	68	58	58
CG.BN.M63.SS.S.20.*	M63	42 ... 56	95,5	115,5	20	83	75	75	75
CG.BN.M75S.SS.S.20.*	M75	42 ... 56	95,5	115,5	20	89	80	75	75
CG.BN.M75.SS.S.20.*	M75	54 ... 70	104,5	124,5	20	110,5	100	100	100

Details und Zubehör Metrisch - Edelstahl

Typ	Gewinde- größe	Masse ca.		Vergussdetails				Anzugsmoment [Nm]			Liefer- menge
	TD	Kompo- nente	Verpackungs- einheit	CQ max. Anz.	DS [mm]	DM [mm]	CC max. [mm ²]	SW 1	SW 2	SW 3	
CG.BN.M20S.SS.S.16.K01	M20	145 g	202 g	9	1,5 ... 9,5	1,5 ... 9,5	70,9	60	60	30	1
CG.BN.M20S.SS.S.16.K15	M20	145 g	2,97 kg	9	1,5 ... 9,5	1,5 ... 9,5	70,9	60	60	30	15
CG.BN.M20.SS.S.16.K01	M20	139 g	196 g	9	1,5 ... 9,5	1,5 ... 9,5	70,9	60	60	25	1
CG.BN.M20.SS.S.16.K15	M20	139 g	2,89 kg	9	1,5 ... 9,5	1,5 ... 9,5	70,9	60	60	25	15
CG.BN.M20L.SS.S.16.K01	M20	176 g	233 g	9	1,5 ... 9,5	1,5 ... 9,5	70,9	60	60	35	1
CG.BN.M20L.SS.S.16.K15	M20	176 g	3,45 kg	9	1,5 ... 9,5	1,5 ... 9,5	70,9	60	60	35	15
CG.BN.M25S.SS.S.16.K01	M25	174 g	231 g	9	1,5 ... 9,5	1,5 ... 9,5	70,9	60	60	25	1
CG.BN.M25S.SS.S.16.K10	M25	174 g	2,36 kg	9	1,5 ... 9,5	1,5 ... 9,5	70,9	60	60	25	10
CG.BN.M25.SS.S.16.K01	M25	198 g	255 g	9	1,5 ... 9,5	1,5 ... 9,5	70,9	65	65	35	1
CG.BN.M25.SS.S.16.K10	M25	198 g	2,6 kg	9	1,5 ... 9,5	1,5 ... 9,5	70,9	65	65	35	10
CG.BN.M25L.SS.S.16.K01	M25	351 g	408 g	22	1,5 ... 15	1,5 ... 15	176,7	65	65	30	1
CG.BN.M25L.SS.S.16.K10	M25	351 g	4,13 kg	22	1,5 ... 15	1,5 ... 15	176,7	65	65	30	10
CG.BN.M32.SS.S.16.K01	M32	390 g	447 g	22	1,5 ... 15	1,5 ... 15	176,7	70	70	30	10
CG.BN.M32.SS.S.16.K10	M32	413 g	4,52 kg	22	1,5 ... 15	1,5 ... 15	176,7	70	70	30	10
CG.BN.M32L.SS.S.16.K01	M32	352 g	434 g	36	1,5 ... 21,5	1,5 ... 21,5	363,1	70	70	55	1
CG.BN.M32L.SS.S.16.K10	M32	352 g	4,39 kg	36	1,5 ... 21,5	1,5 ... 21,5	363,1	70	70	55	10
CG.BN.M40S.SS.S.16.K01	M40	416 g	503 g	36	1,5 ... 21,5	1,5 ... 21,5	363,1	80	70	55	1
CG.BN.M40S.SS.S.16.K05	M40	416 g	2,64 kg	36	1,5 ... 21,5	1,5 ... 21,5	363,1	80	70	55	5
CG.BN.M40.SS.S.16.K01	M40	469 g	581 g	55	1,5 ... 29	1,5 ... 29	660,5	80	80	65	1
CG.BN.M40.SS.S.16.K05	M40	469 g	3,03 kg	55	1,5 ... 29	1,5 ... 29	660,5	80	80	65	5
CG.BN.M50S.SS.S.16.K01	M50	582 g	694 g	55	1,5 ... 29	1,5 ... 29	660,5	90	80	65	1
CG.BN.M50S.SS.S.16.K02	M50	582 g	1,59 kg	55	1,5 ... 29	1,5 ... 29	660,5	90	80	65	2
CG.BN.M50.SS.S.16.K01	M50	606 g	743 g	75	1,5 ... 37	1,5 ... 37	1075,2	90	90	75	1
CG.BN.M50.SS.S.16.K02	M50	606 g	1,69 kg	75	1,5 ... 37	1,5 ... 37	1075,2	90	90	75	2
CG.BN.M63S.SS.S.20.K01	M63	868 g	1 kg	75	1,5 ... 37	1,5 ... 37	1075,2	110	90	75	1
CG.BN.M63S.SS.S.20.K02	M63	868 g	2,21 kg	75	1,5 ... 37	1,5 ... 37	1075,2	110	90	75	2
CG.BN.M63.SS.S.20.K01	M63	1,63 kg	1,89 kg	99	1,5 ... 46	1,5 ... 46	1661,9	110	110	85	1
CG.BN.M63.SS.S.20.K02	M63	1,63 kg	3,97 kg	99	1,5 ... 46	1,5 ... 46	1661,9	110	110	85	2
CG.BN.M75S.SS.S.20.K01	M75	1,89 kg	2,15 kg	99	1,5 ... 46	1,5 ... 46	1661,9	110	110	85	1
CG.BN.M75S.SS.S.20.K02	M75	1,89 kg	4,5 kg	99	1,5 ... 46	1,5 ... 46	1661,9	110	110	85	2
CG.BN.M75.SS.S.20.K01	M75	3,08 kg	3,42 kg	129	1,5 ... 58	1,5 ... 58	2642,1	120	120	150	1
CG.BN.M75.SS.S.20.K02	M75	3,08 kg	7,04 kg	129	1,5 ... 58	1,5 ... 58	2642,1	120	120	150	2

*Knn: Lieferumfang siehe technische Daten

Abmessungen NPT - Messing vernickelt

Typ	Gewinde- größe	Klemmbereich [mm]	Abmessungen [mm]						
			H	L	TL	D2	SW1	SW2	SW3
CG.BN.NPT1/2S.BN.S.21.*	NPT 1/2"	6 ... 13	49,2	70,2	21	27	25	25	25
CG.BN.NPT1/2.BN.S.21.*	NPT 1/2"	8 ... 15	49,2	70,2	21	27	25	25	25
CG.BN.NPT1/2L.BN.S.21.*	NPT 1/2"	13,5 ... 21	50,5	71,5	21	33	30	30	30
CG.BN.NPT3/4S.BN.S.21.*	NPT 3/4"	8 ... 15	49	70	21	33	30	25	25
CG.BN.NPT3/4.BN.S.21.*	NPT 3/4"	13,5 ... 21	50,5	71,5	21	33	30	30	30
CG.BN.NPT3/4L.BN.S.21.*	NPT 3/4"	18 ... 27	58	79	21	44,5	40	40	40
CG.BN.NPT1.BN.S.26.*	NPT 1"	18 ... 27	57,9	83,9	26	44,5	40	40	40
CG.BN.NPT1L.BN.S.26.*	NPT 1"	23 ... 33	59,7	85,7	26	47	43	43	43
CG.BN.NPT1-1/4S.BN.S.28.*	NPT 1-1/4"	23 ... 33	59,7	87,7	28	50	45	43	43
CG.BN.NPT1-1/4.BN.S.28.*	NPT 1-1/4"	29 ... 40	67,5	95,5	28	55,5	50	50	50
CG.BN.NPT1-1/2.BN.S.28.*	NPT 1-1/2"	29 ... 40	67,3	95,3	28	61	55	50	50
CG.BN.NPT2.BN.S.28.*	NPT 2"	35 ... 48	73,2	101,2	28	72	65	58	58
CG.BN.NPT2-1/2.BN.S.41.*	NPT 2-1/2"	42 ... 56	95,9	136,9	41	89	80	75	75
CG.BN.NPT3.BN.S.43.*	NPT 3"	54 ... 70	104,5	147,5	43	110,5	100	100	100

Details und Zubehör NPT - Messing vernickelt

Typ	Gewinde- größe	Masse ca.		Vergussdetails				Anzugsmoment [Nm]			Liefer- menge
	TD	Kompo- nente	Verpackungs- einheit	CQ max. Anz.	DS [mm]	DM [mm]	CC max. [mm ²]	SW 1	SW 2	SW 3	
CG.BN.NPT1/2S.BN.S.21.K01	NPT 1/2"	170 g	227 g	9	1,5 ... 9,5	1,5 ... 9,5	70,9	60	60	30	1
CG.BN.NPT1/2S.BN.S.21.K15	NPT 1/2"	170 g	3,36 kg	9	1,5 ... 9,5	1,5 ... 9,5	70,9	60	60	30	15
CG.BN.NPT1/2L.BN.S.21.K01	NPT 1/2"	164 g	221 g	9	1,5 ... 9,5	1,5 ... 9,5	70,9	60	60	25	1
CG.BN.NPT1/2L.BN.S.21.K15	NPT 1/2"	164 g	3,27 kg	9	1,5 ... 9,5	1,5 ... 9,5	70,9	60	60	25	15
CG.BN.NPT1/2L.BN.S.21.K01	NPT 1/2"	202 g	259 g	9	1,5 ... 9,5	1,5 ... 9,5	70,9	60	60	35	1
CG.BN.NPT1/2L.BN.S.21.K15	NPT 1/2"	202 g	3,84 kg	9	1,5 ... 9,5	1,5 ... 9,5	70,9	60	60	35	15
CG.BN.NPT3/4S.BN.S.21.K01	NPT 3/4"	213 g	270 g	9	1,5 ... 9,5	1,5 ... 9,5	70,9	60	60	25	1
CG.BN.NPT3/4S.BN.S.21.K10	NPT 3/4"	213 g	2,75 kg	9	1,5 ... 9,5	1,5 ... 9,5	70,9	60	60	25	10
CG.BN.NPT3/4L.BN.S.21.K01	NPT 3/4"	237 g	294 g	9	1,5 ... 9,5	1,5 ... 9,5	70,9	65	65	35	1
CG.BN.NPT3/4L.BN.S.21.K10	NPT 3/4"	237 g	2,99 kg	9	1,5 ... 9,5	1,5 ... 9,5	70,9	65	65	35	10
CG.BN.NPT3/4L.BN.S.21.K01	NPT 3/4"	394 g	451 g	22	1,5 ... 15	1,5 ... 15	176,7	65	65	30	1
CG.BN.NPT3/4L.BN.S.21.K10	NPT 3/4"	394 g	4,56 kg	22	1,5 ... 15	1,5 ... 15	176,7	65	65	30	10
CG.BN.NPT1.BN.S.26.K01	NPT 1"	476 g	538 g	22	1,5 ... 15	1,5 ... 15	176,7	70	70	30	1
CG.BN.NPT1.BN.S.26.K10	NPT 1"	476 g	5,38 kg	22	1,5 ... 15	1,5 ... 15	176,7	70	70	30	10
CG.BN.NPT1L.BN.S.26.K01	NPT 1"	420 g	507 g	36	1,5 ... 21,5	1,5 ... 21,5	363,1	70	70	55	1
CG.BN.NPT1L.BN.S.26.K10	NPT 1"	420 g	5,07 kg	36	1,5 ... 21,5	1,5 ... 21,5	363,1	70	70	55	10
CG.BN.NPT1-1/4S.BN.S.28.K01	NPT 1-1/4"	556 g	643 g	36	1,5 ... 21,5	1,5 ... 21,5	363,1	70	70	55	1
CG.BN.NPT1-1/4S.BN.S.28.K05	NPT 1-1/4"	556 g	3,34 kg	36	1,5 ... 21,5	1,5 ... 21,5	363,1	70	70	55	5
CG.BN.NPT1-1/4L.BN.S.28.K01	NPT 1-1/4"	577 g	689 g	55	1,5 ... 29	1,5 ... 29	660,5	80	80	65	1
CG.BN.NPT1-1/4L.BN.S.28.K05	NPT 1-1/4"	577 g	3,57 kg	55	1,5 ... 29	1,5 ... 29	660,5	80	80	65	5
CG.BN.NPT1-1/2L.BN.S.28.K01	NPT 1-1/2"	703 g	815 g	55	1,5 ... 29	1,5 ... 29	660,5	80	80	65	1
CG.BN.NPT1-1/2L.BN.S.28.K02	NPT 1-1/2"	703 g	1,83 kg	55	1,5 ... 29	1,5 ... 29	660,5	80	80	65	2
CG.BN.NPT2.BN.S.28.K01	NPT 2"	970 g	1,11 kg	75	1,5 ... 37	1,5 ... 37	1075,2	90	90	75	1
CG.BN.NPT2.BN.S.28.K02	NPT 2"	917 g	2,42 kg	75	1,5 ... 37	1,5 ... 37	1075,2	90	90	75	2
CG.BN.NPT2-1/2L.BN.S.41.K01	NPT 2-1/2"	2,36 kg	2,62 kg	99	1,5 ... 46	1,5 ... 46	1661,9	110	110	85	1
CG.BN.NPT2-1/2L.BN.S.41.K02	NPT 2-1/2"	2,36 kg	5,45 kg	99	1,5 ... 46	1,5 ... 46	1661,9	110	110	85	2
CG.BN.NPT3.BN.S.43.K01	NPT 3"	4,14 kg	4,47 kg	129	1,5 ... 58	1,5 ... 58	2642,1	120	120	150	1
CG.BN.NPT3.BN.S.43.K02	NPT 3"	4,14 kg	9,15 kg	129	1,5 ... 58	1,5 ... 58	2642,1	120	120	150	2

*Knn: Lieferumfang siehe technische Daten

Abmessungen NPT - Edelstahl

Typ	Gewinde- größe	Klemmbereich [mm]	Abmessungen [mm]						
			H	L	TL	D2	SW1	SW2	SW3
CG.BN.NPT1/2S.SS.S.21.*	NPT 1/2"	6 ... 13	49,2	70,2	21	27	25	25	25
CG.BN.NPT1/2.SS.S.21.*	NPT 1/2"	8 ... 15	49,2	70,2	21	27	25	25	25
CG.BN.NPT1/2L.SS.S.21.*	NPT 1/2"	13,5 ... 21	50,5	71,5	21	33	30	30	30
CG.BN.NPT3/4S.SS.S.21.*	NPT 3/4"	8 ... 15	49	70	21	33	30	25	25
CG.BN.NPT3/4.SS.S.21.*	NPT 3/4"	13,5 ... 21	50,5	71,5	21	33	30	30	30
CG.BN.NPT3/4L.SS.S.21.*	NPT 3/4"	18 ... 27	58	79	21	44,5	40	40	40
CG.BN.NPT1.SS.S.26.*	NPT 1"	18 ... 27	57,9	83,9	26	44,5	40	40	40
CG.BN.NPT1L.SS.S.26.*	NPT 1"	23 ... 33	59,7	85,7	26	47	43	43	43
CG.BN.NPT1-1/4S.SS.S.28.*	NPT 1-1/4"	23 ... 33	59,7	87,7	28	50	45	43	43
CG.BN.NPT1-1/4.SS.S.28.*	NPT 1-1/4"	29 ... 40	67,5	95,5	28	55,5	50	50	50
CG.BN.NPT1-1/2.SS.S.28.*	NPT 1-1/2"	29 ... 40	67,3	95,3	28	61	55	50	50
CG.BN.NPT2.SS.S.28.*	NPT 2"	35 ... 48	73,2	101,2	28	72	65	58	58
CG.BN.NPT2-1/2.SS.S.41.*	NPT 2-1/2"	42 ... 56	95,9	136,9	41	89	80	75	75
CG.BN.NPT3.SS.S.43.*	NPT 3"	54 ... 70	104,5	147,5	43	110,5	100	100	100

Details und Zubehör NPT - Edelstahl

Typ	Gewinde- größe	Masse ca.		Vergussdetails				Anzugsmoment [Nm]			Liefer- menge
	TD	Kompo- nente	Verpackungs- einheit	CQ max. Anz.	DS [mm]	DM [mm]	CC max. [mm ²]	SW 1	SW 2	SW 3	
CG.BN.NPT1/2S.SS.S.21.K01	NPT 1/2"	161 g	218 g	9	1,5 ... 9,5	1,5 ... 9,5	70,9	60	60	30	1
CG.BN.NPT1/2S.SS.S.21.K15	NPT 1/2"	161 g	3,22 kg	9	1,5 ... 9,5	1,5 ... 9,5	70,9	60	60	30	15
CG.BN.NPT1/2.SS.S.21.K01	NPT 1/2"	155 g	212 g	9	1,5 ... 9,5	1,5 ... 9,5	70,9	60	60	25	1
CG.BN.NPT1/2.SS.S.21.K15	NPT 1/2"	155 g	3,13 kg	9	1,5 ... 9,5	1,5 ... 9,5	70,9	60	60	25	15
CG.BN.NPT1/2L.SS.S.21.K01	NPT 1/2"	191 g	248 g	9	1,5 ... 9,5	1,5 ... 9,5	70,9	60	60	35	1
CG.BN.NPT1/2L.SS.S.21.K15	NPT 1/2"	191 g	3,67 kg	9	1,5 ... 9,5	1,5 ... 9,5	70,9	60	60	35	15
CG.BN.NPT3/4S.SS.S.21.K01	NPT 3/4"	202 g	259 g	9	1,5 ... 9,5	1,5 ... 9,5	70,9	60	60	25	1
CG.BN.NPT3/4S.SS.S.21.K10	NPT 3/4"	202 g	3,64 kg	9	1,5 ... 9,5	1,5 ... 9,5	70,9	60	60	25	10
CG.BN.NPT3/4.SS.S.21.K01	NPT 3/4"	224 g	281 g	9	1,5 ... 9,5	1,5 ... 9,5	70,9	65	65	35	1
CG.BN.NPT3/4.SS.S.21.K10	NPT 3/4"	224 g	2,86 kg	9	1,5 ... 9,5	1,5 ... 9,5	70,9	65	65	35	10
CG.BN.NPT3/4L.SS.S.21.K01	NPT 3/4"	373 g	430 g	22	1,5 ... 15	1,5 ... 15	176,7	65	65	30	1
CG.BN.NPT3/4L.SS.S.21.K10	NPT 3/4"	373 g	4,35 kg	22	1,5 ... 15	1,5 ... 15	176,7	65	65	30	10
CG.BN.NPT1.SS.S.26.K01	NPT 1"	450 g	512 g	22	1,5 ... 15	1,5 ... 15	176,7	70	70	30	1
CG.BN.NPT1.SS.S.26.K10	NPT 1"	450 g	5,12 kg	22	1,5 ... 15	1,5 ... 15	176,7	70	70	30	10
CG.BN.NPT1L.SS.S.26.K01	NPT 1"	396 g	483 g	36	1,5 ... 21,5	1,5 ... 21,5	363,1	70	70	55	1
CG.BN.NPT1L.SS.S.26.K10	NPT 1"	396 g	4,83 kg	36	1,5 ... 21,5	1,5 ... 21,5	363,1	70	70	55	10
CG.BN.NPT1-1/4S.SS.S.28.K01	NPT 1-1/4"	525 g	612 g	36	1,5 ... 21,5	1,5 ... 21,5	363,1	70	70	55	1
CG.BN.NPT1-1/4S.SS.S.28.K05	NPT 1-1/4"	525 g	3,19 kg	36	1,5 ... 21,5	1,5 ... 21,5	363,1	70	70	55	5
CG.BN.NPT1-1/4.SS.S.28.K01	NPT 1-1/4"	545 g	657 g	55	1,5 ... 29	1,5 ... 29	660,5	80	80	65	1
CG.BN.NPT1-1/4.SS.S.28.K05	NPT 1-1/4"	545 g	3,41 kg	55	1,5 ... 29	1,5 ... 29	660,5	80	80	65	5
CG.BN.NPT1-1/2.SS.S.28.K01	NPT 1-1/2"	664 g	776 g	55	1,5 ... 29	1,5 ... 29	660,5	80	80	65	1
CG.BN.NPT1-1/2.SS.S.28.K02	NPT 1-1/2"	664 g	1,75 kg	55	1,5 ... 29	1,5 ... 29	660,5	80	80	65	2
CG.BN.NPT2.SS.S.28.K01	NPT 2"	917 g	1,05 kg	75	1,5 ... 37	1,5 ... 37	1075,2	90	90	75	1
CG.BN.NPT2.SS.S.28.K02	NPT 2"	917 g	2,31 kg	75	1,5 ... 37	1,5 ... 37	1075,2	90	90	75	2
CG.BN.NPT2-1/2.SS.S.41.K01	NPT 2-1/2"	2,23 kg	2,49 kg	99	1,5 ... 46	1,5 ... 46	1661,9	110	110	85	1
CG.BN.NPT2-1/2.SS.S.41.K02	NPT 2-1/2"	2,23 kg	5,18 kg	99	1,5 ... 46	1,5 ... 46	1661,9	110	110	85	2
CG.BN.NPT3.SS.S.43.K01	NPT 3"	3,9 kg	4,24 kg	129	1,5 ... 58	1,5 ... 58	2642,1	120	120	150	1
CG.BN.NPT3.SS.S.43.K02	NPT 3"	3,9 kg	8,69 kg	129	1,5 ... 58	1,5 ... 58	2642,1	120	120	150	2

*Knn: Lieferumfang siehe technische Daten