



Encoder giratorio absoluto ENA36HT-S***-IO-Link



- Encoder absoluto de la innovadora Pure Line
- Eje macizo
- Alta resistencia climática
- Resistencia mecánica elevada
- Interfaz IO-Link para datos de procesos, parametrización y diagnóstico
- Apto para la monitorización del estado
- Rango de medición, sentido de giro y señales de conmutación programables
- Muestreo magnético sin desgaste
- Alta resolución y precisión
- LED de estado



Función

Los codificadores absolutos de servicio pesado con IO Link son codificadores de alta precisión con muestreo magnético interno. La interfaz IO Link integrada ofrece una adaptación óptima a diferentes aplicaciones mediante la parametrización, así como la transferencia de datos de proceso y el monitoreo de condiciones.

Dimensiones



Fecha de publicación: 2024-01-02 Fecha de edición: 2024-01-02 : t214135_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS


Datos técnicos

Datos generales	
Modo de detección	Exploración magnética
Tipo de dispositivo	Codificador giratorio absoluto de servicio pesado como línea pura
Variable medida	posición Temperatura
Error de linealidad	$\leq \pm 0,1^\circ$
Número UL File	E223176 "For use in NFPA 79 Applications only", if UL marking is marked on the product.
Datos característicos de seguridad funcional	
MTTF _d	480 a a 40 °C
Duración de servicio (T _M)	20 a
L ₁₀	10 E+8 revoluciones Con carga axial/radial sobre el eje de 20/40 N
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)	0 %
Elementos de indicación y manejo	
LED STATUS	LED verde parpadeo con breves interrupciones (1 Hz): modo de IO-Link
Datos eléctricos	
Tensión de trabajo	U _B 18 ... 30 V CC
Corriente en vacío	I ₀ máx. 50 mA
Consumo de potencia	P ₀ aprox. 1,5 W
Retardo a la disponibilidad	t _v < 1 s
Interfaz	
Tipo de Interfaz	IO-Link
Versión de IO-Link	1.1
Perfil del equipo	Identificación & diagnóstico - I&D
Resolución	
Monovuelta	hasta 16 Bit parametrizable
Multivuelta	hasta 15 Bit parametrizable
Resolución total	hasta 31 Bit parametrizable
Datos de proceso	Entrada 12 Byte - valor de medición 4 Byte - resolución 16 Bit - valor de medición auxiliar 4 Byte - señales de conmutación 2 Bit - señales de diagnóstico 2 Bit - datos de estado
ID del proveedor	1 (0x0001)
ID de dispositivo	500901 (0x5245185), 500902 (0x5245186)
Cuadencia de la transferencia	COM3 (230,4 kbit/s)
Tiempo de ciclo mínimo	1,5 ms
Admisión de modo SIO	no
Tipo de puerto maestro compatible	Clase A Clase B (utilice un adaptador de 3 polos o un cable de 3 hilos)
Conexión	
Conector	Conec. macho M12, 5 polos , Código A
Conformidad con la normativa	
Grado de protección	DIN EN 60529, IP68, IP69
Interfaz de comunicación	IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.2
Control climático	DIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento
Aviso de perturbación	EN 61000-6-4:2007
Resistencia a la perturbación	EN 61000-6-2:2005
Resistencia a choques	DIN EN 60068-2-27, 200 g, 11 ms
Resistencia a las vibraciones	DIN EN 60068-2-6, 30 g, de 10 a 1000 Hz
Autorizaciones y Certificados	
Autorización UL	cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product.
Condiciones ambientales	


Datos técnicos

Temperatura de trabajo	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativa	98 % , sin aturdimiento
Datos mecánicos	
Material	
Carcasa	Acero, recubierto de polvo
Brida	Aluminio
Eje	acero inoxidable
Masa	aprox. 150 g
Velocidad de rotación	máx. 6000 min ⁻¹
Momento de inercia	< 30 gcm ²
Momento de arranque	< 5 Ncm
Carga sobre el eje	
Axial	180 N
Radial	180 N

Conexión



Asignación de conexión



Código de tipo

Estructura del código de tipo

E	N	A	3	6	H	T	-	S	1	0	S	A	9	-	(1)	(1)	1	6	-	I	O	-	(2)	(2)	(2)	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	---	---

ENA	Tipo de dispositivo
ENA	Codificador rotatorio absoluto
36	Tamaño
36	Diámetro de la carcasa 36 mm
HT	Versión
HT	Servicio pesado como línea objetivo/línea pura
S	Tipo de eje
S	Eje sólido
10	Diámetro del eje
10	10 mm
SA	Brida
SA	Servobrida

Código de tipo

9		Grado de protección
9		IP68/IP69
(2) (2)		Resolución de giro múltiple
00		Codificador rotatorio de un solo giro
15		Codificador rotatorio de giro múltiple, parametrizable hasta 15 bits
16		Resolución de un solo giro
16		16 bit
E/S		Interfaz eléctrica
E/S		IO-Link
(3) (3) (3)		Tipo de conexión
ABP		Alineación de conexión axial, M12 x 1, 5 pines, con codificación A
RH2		Alineación de conexión radial, M12 x 1, 5 pines, con codificación A
01		Estado de parametrización
01		Configuración de fábrica de P+F