



Tabletcomputer

Tab-IND

TAB-IND10* (WIN & SCANNER FRAME)

- Robuster, industrietauglicher Tablet-Computer
- Mobilität und Flexibilität durch vielfältiges Zubehör
- Robustheit und Langlebigkeit für Unternehmen trifft auf schlankes Design
- NFC-Antenne an der Vorderseite
- Eigene Entwicklung
- Schutzklasse IP 65

Tab-IND (Industrierausführung), 10-Zoll-Display, Windows® 10/11, Wi-Fi 6, Intel® N100, 8 GB RAM, 128 GB Speicher

Technische Daten

Hardware

Prozessor	Intel® N100, Quad Core Prozessor 2,9 GHz
RAM	8 GB LPDDR5
Kamera	
Frontkamera	13 MP
Hauptkamera	13 MP
interner Datenspeicher	128 GByte UFS
optionaler Datenspeicher	microSDXC-Kartensteckplatz, zugänglich für den Endbenutzer
Sensoren	E-Kompass, Beschleunigungsmesser, Gyrosensor, Umgebungslightsensor, Näherungssensor, Fingerabdrucksensor (optional)

Anzeigen/Bedienelemente

Display	Passive Stylus-Unterstützung (4 mm Spitze) Handschuh-Unterstützung (Unterstützung von Baumwollhandschuhen) Verbesserte Nutzung in nassen Umgebungen (bei Regen und im Freien)
Touchscreen-Technologie	Multi-touch
Bildschirmdiagonale	10,1 Zoll
Seitenverhältnis	16:10
Auflösung	1920 x 1200 (WUXGA)
Helligkeit	660 cd/m ²

Elektrische Daten

Akkutyp	37,19 Wh 7,7 V 4830 mAh
Betriebsdauer	bis zu 14 h

Schnittstelle

I/O Anschlüsse	USB-C, USB 3.1 Gen 1, PD (12V/3A) und DP 1.2 (für schnelles Laden & Debugging) Docking-Anschluss: USB 3.1 Gen 1, HDMI 1.4b SmartBack Connector für einfache Integration von USB-Zubehör
----------------	---

Kommunikation

WLAN	IEEE 802.11 ac+r/k/v, Wi-Fi 6, WiDi, WWAN
Bluetooth	Bluetooth® 5.3 Bluetooth® Low Energy
GPS-Sensor	GPS, GNSS, Galileo (optional)
NFC	Front-facing NFC Secure Element

Software

Betriebssystem	Windows® 10 IoT Enterprise x64
----------------	--------------------------------

Veröffentlichungsdatum: 2024-04-11 Ausgabedatum: 2024-04-11 Dateiname: t219307_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Technische Daten

Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit	10 % ... 90 %
Mechanische Daten	
Schutzart	IP65
Masse	ca. 920 g
Abmessungen	
B x H x T	291,2 mm x 194,6 mm x 13 - 27 mm
Internationale Zulassungen	
Zugelassen für	EU (UK), US, CA, AU, JP
Allgemeine Informationen	
Lieferumfang	Tab-IND mit montiertem Scanner Frame

Zubehör

Passendes Zubehör zu diesem Produkt finden Sie im Internet auf der zugehörigen Produktseite unter www.pepperl-fuchs.com.