



Bestellbezeichnung


WCS-BT111

WCS Busterminal


Merkmale

- Kompaktes Klemmgehäuse
- Zum Anschluss eines Lesekopfes über eine Stichleitung
- Optimale Verbindung von Datenleitungen und Abschirmung

Abmessungen



Elektrischer Anschluss



Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit	90 % bei 20 °C (68 °F) DIN EN 60068-2-3, keine Betauung

Mechanische Daten

Anschlussart	Schraubklemmen, 16-polig
Kabeldurchmesser	5 ... 9 mm
Kabelverschraubung	PG9-Verschraubung
Schutzart	IP65
Material	Aluminium
Masse	200 g