

Betriebsanleitung
Instruction manual
Notice d'instructions

Pulscon

LTC50, LTC51, LTC57 PROFIBUS PA

ATEX: II 3G Ex ic IIC T6-T1 Gc
II 3G Ex nA IIC T6-T1 Gc

IECEX: Ex ic IIC T6-T1 Gc
Ex nA IIC T6-T1 Gc



SI005180-C

DE – Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche, siehe Seite 5

EN – Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas, see page 13

FR – Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles, regardez à la page 21

bg - Правила за техниката на безопасност за електрически средства за производство във взривоопасни зони. Ако не разбирате езика на това ръководство има възможност да си поръчате при нас едно ръководство, преведено на езика на Вашата страна

Заявление за съответствие с EG

Производителят Pepperl+Fuchs декларира с това заявление за съответствие и с предявяването на сертификата CE, че този продукт отговаря на изискванията на съответните европейски директиви. Прилаганите директиви, норми и документи са указани в заявлението за съответствие

cs - Bezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje v místech s nebezpečím výbuchu. Pokud nemáte možnost přečíst si tento návod, můžete si u nás objednat návod přeložený do svého jazyka.

Prohlášení o shodě s ES

Společnost Pepperl+Fuchs prohlašuje prostřednictvím tohoto prohlášení a použitím značky CE, že tento výrobek vyhovuje příslušným evropským směrnici. Zmíněné směrnice, normy a dokumenty jsou uvedeny v Prohlášení o shodě.

da - Sikkerhedsforskrifter for elektriske apparater certificeret til brug i eksplosionsfarlige områder. Hvis du ikke forstår denne manual, kan en oversat kopi af den på dit eget sprog bestilles fra os.

EF-overensstemmelseserklæring

Med denne overensstemmelseserklæring og tilføjelsen af CE-mærket sikrer producenten Pepperl+Fuchs, at produktet er i overensstemmelse med relevante europæiske direktiver. Dokumentation for overensstemmelsen gives i de anførte direktiver, standarder og dokumenter.

el - Οδηγίες ασφαλείας ηλεκτρικών συσκευών για επικίνδυνες για έκρηξη περιοχές. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες, τότε μπορείτε να παραγγείλετε ένα αντίστοιχο μεταφρασμένο στη γλώσσα σας.

Δήλωση πιστότητας ΕΚ

Με αυτή τη δήλωση πιστότητας και την τοποθέτηση του σήματος CE ο κατασκευαστής Pepperl+Fuchs δηλώνει, ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες που πρέπει να εφαρμοστούν. Οι οδηγίες, τα πορότυπα και τα έγγραφα που εφαρμόστηκαν αναφέρονται στη δήλωση πιστότητας.

es - Instrucciones de seguridad de aparatos eléctricos homologados para su utilización en áreas expuestas a riesgos de deflagración. Si no entiende este manual, puede pedir un ejemplar en su idioma.

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaración y la inclusión de la marca CE, el fabricante Pepperl+Fuchs, declara que el producto cumple con las directivas europeas pertinentes. Las directivas, normas y documentos de aplicación se indican en la declaración de conformidad.

et - Ohutusjuhised plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavate elektriseadmete kohta. Kui Te ei saa käesolevast juhendist aru, võite meilt tellida Teie riigikeelde tõlgitud juhendi.

EL vastavusdeklaratsioon

Tootja Pepperl+Fuchs kinnitab juurdelisatud vastavusdeklaratsiooniga esitamise ja CE-märgise kandmise tootele, et käesolev toode vastab kohaldatavate Euroopa Liidu direktiivide nõuetele. Kohaldatavad direktiivid, standardid ja dokumendid on ära toodud vastavusdeklaratsioonis.

fi - Turvallisuusohjeita sähkölaitteille, jotka on vahvistettu käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla. Jos et ymmärrä tätä käsikirjaa, voit tilata meiltä käännöksen omalla kansallisella kielelläsi.

EU-vaatimustenmukaisuustodistus

Valmistaja Pepperl+Fuchs vakuuttaa täällä vaatimustenmukaisuustodituksella ja CE-merkin kiinnittämisellä, että tämä tuote täyttää sovellettavien EU-direktiivien määräykset. Sovellettavat direktiivit, normit ja dokumentit on merkitty vaatimustenmukaisuustoditukseen.

hu - Biztonsági információk robbanásveszélyes területre való elektromos eszközökhöz. Amennyiben nem tudja elolvasni ezt az útmutatót, akkor megrendelheti az Ön anyanyelvére lefordítva is.

EK-megfelelőségi nyilatkozat

Az Pepperl+Fuchs mint gyártó jelen megfeleléségi nyilatkozattal és a CE-jelzés felhelyezésével kijelenti, hogy ez a termék megfelel az alkalmazandó európai irányelveknek. Az alkalmazott irányelvek, szabványok és dokumentumok a megfeleléségi nyilatkozatban fel vannak tüntetve.

it - Istruzioni di sicurezza per apparecchiature elettriche certificate per l'utilizzo in aree con pericolo di esplosione. Se il presente manuale non risulta comprensibile potete ordinarne una copia tradotta nella vostra lingua.

Dichiarazione di conformità CE

Con questa dichiarazione e con l'applicazione del marchio CE, il costruttore Pepperl+Fuchs, assicura che il prodotto è conforme alle direttive europee vigenti. Prova della conformità è fornita dall'osservanza delle direttive, delle norme e dei documenti elencati.

lt - Elektros įrenginio saugumo nurodymai, susiję su sprogdimo zonomis. Jeigu negalite perskaityti šios instrukcijos, kreipkitės į mus, kad užsisakytumėte į jūsų gimtąją kalbą išverstą instrukciją.

EB atitikties deklaracija

Gamintojas Pepperl+Fuchs šia atitikties deklaracija ir CE ženkliniu patvirtina, kad gaminys atitinka taikytinas ES direktyvas. Taikomos direktyvos, normos ir dokumentai yra pateikiami atitikties deklaracijoje.

lv - Drošības norādījumi elektrisko darba instrumentu lietošanai apgabalos, kas pakļauti sprādzienbīstamībai. Ja Jums nav iespēju izlasīt šos norādījumus, Jūs varat pasūtīt pie mums tulkojumu Jūsu valsts valodā.

ES atbilstības apliecinājums

Ražotājs Pepperl+Fuchs ar šo atbilstības apliecinājumu un CE zīmola lietojumu apstiprina, ka produkts izgatavots saskaņā ar atbilstošajām Eiropas vadlīnijām. Piemērotās vadlīnijas, normas un dokumentātrunāti atbilstības apliecinājumā.

nl - Veiligheidsinstructies voor elektrisch materieel in explosiegevaarlijke omgeving. Wanneer u deze handleiding niet kunt lezen, kunt u een in uw landstaal vertaalde handleiding bij ons bestellen.

EG Conformiteitsverklaring

De leverancier Pepperl+Fuchs waarborgt met deze verklaring en het aanbrengen van het CE-teken, dat dit product overeenstemt met de geldende Europese richtlijnen. De geldende richtlijnen, normen en documenten zijn aangegeven in de conformiteitsverklaring.

pl - Wskazówki dot. bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych stosowanych w obszarze zagrożonym wybuchem. Jeśli niniejsza instrukcja napisana jest w języku, którym się nie posługujesz, możesz zamówić u nas przetłumaczony dokument.

Deklaracja zgodności WE

Producent Pepperl+Fuchs w niniejszej deklaracji zgodności wraz z nadaniem znaku CE oświadcza, że produkt ten jest zgodny z obowiązującą Europejską Dyrektywą. Zastosowane wytyczne, normy oraz dokumenty podane są w deklaracji zgodności

pt - Instruções de segurança para dispositivos eléctricos certificados para utilização em áreas de risco de incêndio. Se não compreender este manual, pode encomendar-nos directamente uma cópia na sua língua.

Declaração de conformidade CE

Com esta declaração de conformidade e a aplicação da marca CE, o fabricante Pepperl+Fuchs, garante que o produto obedece às directivas europeias a aplicar. As directivas, normas e documentos são apresentadas na declaração de conformidade.

ro - Indicații de siguranță pentru mijloacele de producție electrice pentru zonele periclitare de explozie. Dacă nu puteți citi aceste instrucțiuni, atunci puteți comanda la noi instrucțiunile traduse în limba țării dumneavoastră.

Declarație de conformitate CE

Producătorul Pepperl+Fuchs declară prin declarația de conformitate alăturată și prin aplicarea semnului CE că acest produs corespunde directivelor europene aplicabile. Directivele, normele aplicate și documentele sunt menționate în declarația de conformitate.

sk - Bezpečnostné pokyny pre elektrické zariadenie prevádzkované v priestoroch nebezpečenstvom výbuchu. Ak nemáte možnosť prečítať si tento návod, môžete si u nás objednať návod preložený do svojho jazyka.

Vyhlasenie o konformite s ES

Spoločnosť Pepperl+Fuchs vyhlasuje prostredníctvom tohto vyhlásenia o konformite a použitím značky CE, že tento výrobok vyhovuje príslušným európskym smerniciam. Zmieňované smernice, normy a dokumenty sú uvedené vo Vyhlasení o konformite.

sl - Varnostni napotki glede električne opreme, namenjene za uporabo v eksplozivnih območjih. Če teh navodil ne morete razumeti, lahko pri nas naročite prevod v vaš jezik.

Pojasnilo glede potrdila o skladnosti EU

Proizvajalec Pepperl+Fuchs s to izjavo o skladnosti in navedbo oznake CE izjavlja, da je ta izdelek skladen s predpisanimi evropskimi smernicami. Upoštewane smernice, standardi in dokumenti so navedeni v izjavi o skladnosti.

sv - Säkerhetsföreskrifter för elektrisk utrustning certifierad för användning i explosionsfarliga områden. Om du inte förstår denna manual, kan en översatt kopia på ditt eget språk beställas från oss.

EG-försäkran om överensstämmelse

Pepperl+Fuchs försäkras med vidstående försäkran om överensstämmelse och med CE-märkningen att denna produkt överensstämmer med de tillämpbara europeiska riktlinjerna. De tillämpade riktlinjerna, normerna och dokumenten anges i försäkran om överensstämmelse.

**EU-Konformitätserklärung/EU-Declaration of conformity/
Déclaration UE de conformité**

EU-Declaration of conformity

en/de

EU-Konformitätserklärung

Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Germany
Phone +49 621 776-0
Fax +49 621 776-1000

No. / Nr.: DOC-1940
Date / Datum: 2015-03-26

Copyright Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com



Declaration of conformity / Konformitätserklärung

We, Pepperl+Fuchs GmbH declare under our sole responsibility that the products listed below are in conformity with the listed European Directives and standards.

Die Pepperl+Fuchs GmbH erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die unten gelisteten Produkte den genannten Europäischen Richtlinien und Normen entsprechen.

Productfamily / Produktfamilie

| Productfamily / Produktfamilie | Description / Beschreibung |
|--------------------------------|----------------------------|
| LTC50-X-XXXXX-XXXXX-E3 | Pulscan Guided Microwave |
| LTC51-X-XXXXX-XXXXX-E3 | Pulscan Guided Microwave |
| LTC57-X-XXXXX-XXXXX-E3 | Pulscan Guided Microwave |

The „X“ marked letters of the type code are placeholders and can be replaced by the code described in ANNEX TYPE CODE.
Die mit „X“ markierten Stellen im Typenschlüssel sind Platzhalter und können durch den Schlüssel ersetzt werden der in ANNEX TYPE CODE beschrieben ist.

ANNEX TYPE CODE

The „X“ marked letters of the type code are placeholders and can be replaced by the following code:
Die mit „X“ markierten Stellen im Typenschlüssel sind Platzhalter und können durch folgenden Schlüssel ersetzt werden:

| LTC50-X-XXXXX-XXXXX-E3 | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|---------|---------|--------------------------------------|---------|----------------------|
| LTC50 | -X | -XXX | X | X | -XX | XX | X | -E3 |
| Product family | Probe version | Process Connection | Electrical connection | Sealing | Housing | Electrical Output IH, ID, IE, PA, DH | Display | Certificates Options |
| | | | | | | | | |
| LTC51-X-XXXXX-XXXXX-E3 | | | | | | | | |
| LTC51 | -X | -XXX | X | X | -XX | XX | X | -E3 |
| Product family | Probe version | Process Connection | Electrical connection | Sealing | Housing | Electrical Output IH, ID, IE, PA, DH | Display | Certificates Options |
| | | | | | | | | |
| LTC57-X-XXXXX-XXXXX-E3 | | | | | | | | |
| LTC57 | -X | -XXX | X | X | -XX | XX | X | -E3 |
| Product family | Probe version | Process Connection | Electrical connection | Sealing | Housing | Electrical Output IH, ID, IE, PA, DH | Display | Certificates Options |
| | | | | | | | | |

Directives and Standards / Richtlinien und Normen

| EU-Directive EU-Richtlinie | Standards Normen |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 2004/108/EC (EMC) | EN 61326-1:2006 EN 61326-2-3:2006 |
| 94/9/EC (ATEX) | EN 60079-0:2012 EN 60079-15 :2010 |

Affixed CE Marking / Angebrachte CE-Kennzeichnung



Signatures / Unterschriften

Mannheim, 2015-03-26

ppa. Lutz Liebers
Vice President Sales

i.V. Martin Holdefer
Business Development Manager

ANNEX 94/9/EC (ATEX)

Marking and Certificates / Kennzeichnung und Zertifikate

| Products / Produkte | All products listed above (depending on ordering option) / Alle oben gelisteten Produkte (abhängig von Bestelloption) | |
|--------------------------|---|----------------------------|
| Marking Kennzeichnung | Certificate Zertifikat | Issuer ID Aussteller ID |
| II 3 G | PF15CERT3605X | PF |

Key for Issuer ID / Schlüssel zur Aussteller ID

| ID | Issuer / Aussteller |
|----|---|
| PF | Pepperl + Fuchs GmbH Lilienthalstraße 200 68307 Mannheim Germany |

EU-Declaration of conformity

en/de

EU-Konformitätserklärung

Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Germany
Phone +49 621 776-0
Fax +49 621 776-1000

No. / Nr.: DOC-1941
Date / Datum: 2015-03-26

Copyright Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com



Declaration of conformity / Konformitätserklärung

We, Pepperl+Fuchs GmbH declare under our sole responsibility that the products listed below are in conformity with the listed European Directives and standards.

Die Pepperl+Fuchs GmbH erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die unten gelisteten Produkte den genannten Europäischen Richtlinien und Normen entsprechen.

Productfamily / Produktfamilie

| Productfamily / Produktfamilie | Description / Beschreibung |
|--------------------------------|----------------------------|
| LTC50-X-XXXXX-XXXXX-E4 | Pulskon Guided Microwave |
| LTC51-X-XXXXX-XXXXX-E4 | Pulskon Guided Microwave |
| LTC57-X-XXXXX-XXXXX-E4 | Pulskon Guided Microwave |

The „X“ marked letters of the type code are placeholders and can be replaced by the code described in ANNEX TYPE CODE.
Die mit „X“ markierten Stellen im Typenschlüssel sind Platzhalter und können durch den Schlüssel ersetzt werden der in ANNEX TYPE CODE beschrieben ist.

ANNEX TYPE CODE

The „X“ marked letters of the type code are placeholders and can be replaced by the following code:
Die mit „X“ markierten Stellen im Typenschlüssel sind Platzhalter und können durch folgenden Schlüssel ersetzt werden:

| LTC50-X-XXXXX-XXXXX-E4 | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|---------|----------------------|
| LTC50 | -X | -XXX | X | X | -XX | XX | X | -E4 |
| Product family | Probe version | Process Connection | Electrical connection | Sealing | Housing | Electrical Output IH, ID, IE, PA | Display | Certificates Options |

| LTC51-X-XXXXX-XXXXX-E4 | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|---------|----------------------|
| LTC51 | -X | -XXX | X | X | -XX | XX | X | -E4 |
| Product family | Probe version | Process Connection | Electrical connection | Sealing | Housing | Electrical Output IH, ID, IE, PA | Display | Certificates Options |

| LTC57-X-XXXXX-XXXXX-E4 | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|---------|----------------------|
| LTC57 | -X | -XXX | X | X | -XX | XX | X | -E4 |
| Product family | Probe version | Process Connection | Electrical connection | Sealing | Housing | Electrical Output IH, ID, IE, PA | Display | Certificates Options |

Directives and Standards / Richtlinien und Normen

| EU-Directive EU-Richtlinie | Standards Normen |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 2004/108/EC (EMC) | EN 61326-1:2006 EN 61326-2-3:2006 |
| 94/9/EC (ATEX) | EN 60079-0:2012 EN 60079-11:2012 |

Affixed CE Marking / Angebrachte CE-Kennzeichnung



Signatures / Unterschriften

Mannheim, 2015-03-26

ppa. Lutz Liebers
Vice President Sales

i.V. Martin Holdefer
Business Development Manager

ANNEX 94/9/EC (ATEX)

Marking and Certificates / Kennzeichnung und Zertifikate

| Products / Produkte | All products listed above (depending on ordering option) / Alle oben gelisteten Produkte (abhängig von Bestelloption) | |
|--------------------------|---|----------------------------|
| Marking Kennzeichnung | Certificate Zertifikat | Issuer ID Aussteller ID |
| Ⓜ II 3 G | PF15CERT3612X | PF |

Key for Issuer ID / Schlüssel zur Aussteller ID

| ID | Issuer / Aussteller |
|----|---|
| PF | Pepperl + Fuchs GmbH Lilienthalstraße 200 68307 Mannheim Germany |

Pulscon **LTC50, LTC51, LTC57**

PROFIBUS PA

Sommaires

| | |
|---|----|
| Documentation correspondante | 22 |
| Documentation complémentaire | 22 |
| Certificats constructeur | 22 |
| Référence de commande étendue | 22 |
| Conseils de sécurité : Généralités | 23 |
| Conseils de sécurité : Conditions particulières | 24 |
| Conseils de sécurité : Installation | 24 |
| Tableaux des températures | 25 |
| Valeurs de raccordement | 26 |

Documentation correspondante

Le présent document fait partie intégrante des manuels de mise en service suivants :
BA01005O, BA01006O, BA01009O
C'est le manuel de mise en service correspondant à l'appareil qui est valable.

Documentation complémentaire

Manuel sur la protection contre les explosions

Certificats constructeur

Déclaration UE de conformité

regardez à la page 3

Certification d'examen CE de type

Numéro de certificat : Spécifications de base, Option "Agrément" = E3
PF 15 CERT 3605X

Numéro de certificat : Spécifications de base, Option "Agrément" = E4
PF 15 CERT 3612X

Déclaration CEI de conformité

Numéro de certificat :
IECEX DEK 14.0066X

En apposant le numéro de certificat, on certifie la conformité aux normes sous www.IECEX.com (en fonction de l'exécution de l'appareil).

- IEC 60079-0:2011
- IEC 60079-11:2011
- IEC 60079-15:2010

Référence de commande étendue

La référence de commande étendue (Extended order code) est indiquée sur la plaque signalétique qui est apposée de façon bien visible sur l'appareil. Pour plus d'informations sur la plaque signalétique : Voir manuel de mise en service correspondant.

Structure de la référence de commande étendue

| Type d'appareil | | Spécifications de base | | Spécifications optionnelles |
|-----------------|---|------------------------|---|-----------------------------|
| LTC5X | - | X-XXXXX-XXXXX-XX XXXXX | + | XXXXXXXXXX |

X = Caractère de remplacement

Position pour une option sélectionnée dans la spécification (chiffre ou lettre).

Spécifications de base

Les caractéristiques indispensables pour l'appareil sont définies dans les spécifications de base. Le nombre de positions dépend du nombre de caractéristiques disponibles, l'option choisie pour une caractéristique pouvant être composée de plusieurs positions.

Spécifications optionnelles

Les caractéristiques additionnelles de l'appareil sont décrites dans les spécifications optionnelles. Le nombre de positions dépend du nombre de caractéristiques disponibles.

Pour plus d'informations sur l'appareil, voir les tableaux suivants. Chaque caractère Ex ou chaque identifiant de la référence de commande étendue est décrit ici.

FR

Spécifications de base

| Option sélectionnée | Position | Description |
|-----------------------------|--|---|
| Agrément | LTC5X-X-XXXXX-XXXXX- XX XXXXX E3 E4 IG IH | ATEX II 3G Ex nA IIC T6-T1 Gc ATEX II 3G Ex ic IIC T6-T1 Gc IECEX Ex nA IIC T6-T1 Gc IECEX Ex ic IIC T6-T1 Gc |
| Sortie électrique | LTC5X-X-XXXXX-XX XXX -XX XXXXX PA | 2-fils, PROFIBUS PA, sortie tout ou rien (PFS) |
| Affichage, Configuration | LTC5X-X-XXXXX-XXXX X -XX XXXXX B D E | sans, via communication SD02, 4-lignes, boutons-poussoirs et fonction de sauvegarde des données SD03, 4-lignes, rétroéclairé, touches optiques + fonction de sauvegarde des données |
| Boîtier | LTC5X-X-XXXXX- XX XXX-XX XXXXX A1 A2 | GT19 double compartiment, plastique PBT GT20 double compartiment, alu revêtu |
| | LTC51-X-XXXXX- XX XXX-XX XXXXX LTC57-X-XXXXX- XX XXX-XX XXXXX A3 | GT18 double compartiment, 316L |
| Joint | LTC50-X-XXXX X -XXXXX-XX XXXXX 2 | Viton, -20 °C ... 80 °C |
| | LTC51-X-XXXX X -XXXXX-XX XXXXX 3 4 5 | EPDM, -40 °C ... 120 °C Kalrez, -20 °C ... 200 °C Viton, -30 °C ... 150 °C |
| | LTC57-X-XXXX X -XXXXX-XX XXXXX 3 5 | EPDM, -40 °C ... 120 °C Viton, -30 °C ... 150 °C |

Spécifications optionnelles

| Option sélectionnée | Position | Description |
|--------------------------|--------------------------|--|
| Construction de la sonde | XXXXXX X XXX B | Sonde séparée, câble 3 m, amovible + étrier de montage |

Conseils de sécurité : Généralités

- Le personnel réalisant le montage, l'installation électrique, la mise en service et la maintenance de l'appareil doit remplir les conditions suivantes :
 - Disposer de la qualification correspondant à ses fonctions et à ses activités
 - Etre formé sur la protection contre les explosions
 - Etre informé sur les directives nationales en vigueur (par ex. CEI/EN 60079-14)
- Installer l'appareil d'après les instructions du fabricant et les directives nationales en vigueur.
- Ne pas utiliser l'appareil en dehors des limites nominales électriques, thermiques et mécaniques.
- N'utiliser l'appareil que dans des produits contre lesquels les matériaux en contact sont suffisamment résistants.
- Eviter le chargement électrostatique :
 - De surfaces synthétiques (par ex. boîtier, élément sensible, vernis spécial, plaques additionnelles attachées...)
 - De capacités isolées (par ex. plaques métalliques isolées)
- La relation entre la température ambiante admissible pour le capteur et/ou le transmetteur en fonction du domaine d'application et de la classe de température est à déduire des tableaux des températures.
- La modification de l'appareil peut altérer la protection contre les risques d'explosion et ne peut, par conséquent, être réalisée que par du personnel Pepperl+Fuchs habilité.
- Pour éviter que la sonde ne se charge électrostatiquement lors du remplacement de l'électronique de la sonde ou de la déconnexion du câble de la sonde : Utiliser un connecteur de court-circuit correspondant ou alors créer un court-circuit entre le contact de la sonde et le conducteur d'équipotentialité.
- Après le montage et le raccordement de la sonde : Le boîtier doit avoir la protection minimum IP65 selon EN 60529.
Pour atteindre la protection :
 - Fermer le couvercle.
 - Monter l'entrée de câble de façon appropriée.

Conseils de sécurité :
Conditions particulières

Gamme de température ambiante admissible au boîtier de l'électronique : $-40\text{ °C} \leq T_{\text{amb}} \leq +80\text{ °C}$.
Tenir compte des données dans les tableaux de température.

Spécifications de base, option "Boîtier" = A1

- Eviter le chargement électrostatique du boîtier (par ex. friction, nettoyage, maintenance, forts courants de produit).

Conseils de sécurité :
Installation




Figure 1

A Zone 2

- 1 Cuve; Zone 2
- 2 Electronique
- 3 Ex ic: Matériel électrique associé certifié
Ex nA: Alimentation selon la version de l'appareil
- 4 Ligne d'équipotentialité
- 5 Compensation de potentiel

- Après l'orientation du boîtier (rotation) : Serrer fortement les vis de verrouillage (voir manuel de mise en service).
- Lors du montage de l'appareil :
 - Eviter les dommages mécaniques ou les frottements au cours de l'application.
 - Tenir compte notamment des conditions d'écoulement et des éléments internes au réservoir.
- Température en régime continu du câble de raccordement : $-40\text{ °C} \dots \geq +85\text{ °C}$; toutefois en tenant compte au minimum de la gamme de température de service de l'application ainsi que des conditions de process ($T_{\text{amb, min}}$), ($T_{\text{amb, max}} + 20\text{ K}$).

Sécurité intrinsèque

Ex ic

Spécifications de base, option "Agrément" = E4, IH

- L'appareil doit impérativement être raccordé à une installation certifiée du mode de protection Ex ic.
- Si les conditions $U_i > U_o$, ($I_i > I_o$), $C_a > C_i + C_{\text{Câble}}$ et $L_a > L_i + L_{\text{Câble}}$ sont remplies, le concept d'installation limité en largeur de bande (Ex ic) permet d'interconnecter des appareils limités en puissance ou des appareils limités en puissance correspondants selon le concept Entity.
- Le circuit d'entrée à sécurité intrinsèque de l'appareil est isolé de la terre. Pour une entrée, sa tenue diélectrique est de min. $500\text{ V}_{\text{eff}}$ par rapport à la terre, pour plusieurs entrées, c'est également le cas les unes par rapport aux autres.
- Respecter les règles en matière d'interconnexion de circuits à sécurité intrinsèque (par ex. CEI/EN 60079-14, preuve de la sécurité intrinsèque).
- L'appareil peut être raccordé au interface service ; tenir compte des instructions du manuel de mise en service et des indications du chapitre "Parafoudre".

Sans étincelles

Ex nA

Spécifications de base, option "Agrément" = E3, IG

- En cas d'atmosphères explosibles :
 - Ne pas déconnecter sous tension.
 - Ne pas raccorder le service tool.

Spécifications de base, option "Boîtier" = A1

- Le boîtier n'est pas agréé pour le mode de protection Ex nA.

Compensation de potentiel

- Intégrer l'appareil dans la compensation de potentiel locale.
- Mise à la terre du blindage :




Figure 2

- A** Version 1
Utiliser de petits condensateurs (par ex. 1 nF, 1500 V, tenue diélectrique, céramique).
La capacité totale raccordée au blindage ne doit pas dépasser 10 nF.
- B** Version 2
- 1 Résistance de terminaison
 - 2 Boîte de jonction
 - 3 Blindage isolé
 - 4 Alimentation/Coupleur de segments
 - 5 Compensation de potentiel (largement assurée)
 - 6 Appareil de terrain

Parafoudre

- Si un parafoudre selon CEI/EN 60079-14 est nécessaire pour la protection contre les surtensions atmosphériques : aucun autre circuit ne peut quitter le boîtier pendant le fonctionnement normal sans mesures supplémentaires.
- Pour les installations qui, conformément à des directives ou normes nationales (par ex. CEI/EN 60079-14) nécessitent un parafoudre : Installer l'appareil avec un tel dispositif.
- Tenir compte des conseils de sécurité du parafoudre.

Tableaux des
températures

regardez à la page 29

Valeurs de raccordement Spécifications de base, option "Agrément" = E4, IH

Ex ic

- Circuit d'alimentation et de signal en mode de protection : Sécurité intrinsèque Ex ic IIC ou IIB.

Spécifications de base, option "Sortie électrique" = PA (TRC [26])

| Borne 1 (+), 2 (-) | | Borne 3 (+), 4 (-) |
|--|---------------------------------|---|
| FISCO: $U_i = 17,5 \text{ V}$ $I_i = \text{pas applicable (courant, circuit contrôlé)}$ $P_i = \text{pas applicable}$ | Entity: $U_i = 32 \text{ V}$ | Sortie tout ou rien (PFS) $U_i = 35 \text{ V}$ $I_i = 300 \text{ mA}$ $P_i = 1 \text{ W}$ |
| inductance interne $L_i = 10 \mu\text{H}$ capacité interne $C_i = 5 \text{ nF}$ | | inductance interne $L_i = 0 \mu\text{H}$ capacité interne $C_i = 3 \text{ nF}$ ecapacité interne à la terre $C_i = 5,28 \text{ nF}$ |

Interface service (CDI)

En tenant compte des valeurs suivantes, l'appareil peut être raccordé au service tool ou à une interface comparable :

| Interface service | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|--|
| $U_i = 7,3 \text{ V}$ | | | | | | | | | | | | | |
| inductance interne $L_i = \text{négligeable}$ capacité interne $C_i = \text{négligeable}$ | | | | | | | | | | | | | |
| $U_o = 7,3 \text{ V}$ $I_o = 100 \text{ mA}$ $P_o = 160 \text{ mW}$ | | | | | | | | | | | | | |
| $L_o \text{ (mH)} =$ | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,005 | 0,002 | 0,001 | |
| $C_o \text{ (}\mu\text{F)} =$ | 0,73 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,60 | 3,20 | 4,00 | 5,50 | 7,30 | 10,00 | 12,70 | 12,70 | |

FR

Spécifications de base, option "Agrément" = E3, IG

Ex nA

La puissance consommée par les modules E/S avec sortie PFS passive peut être limitée pour différentes applications.

- Recommandé : consommation = 1 W.
Cela est valable pour une tension d'alimentation à la borne de 27 V DC.
- En cas de tension d'alimentation plus élevée (U_{max}) : limiter la consommation de puissance au moyen d'une résistance série (R_V), voir tableau ci-dessous.

Tableau pour la résistance série (R_V)

| | |
|----------------------------|--------------|
| Puissance consommée | 1,0 W |
| Puissance consommée totale | 1,88 W |
| Résistance interne R_i | 760 Ω |

| U_{max} [V] | R_V min |
|---------------|--------------|
| 35 | 205 Ω |
| 34 | 177 Ω |
| 33 | 150 Ω |
| 32 | 122 Ω |
| 31 | 95 Ω |
| 30 | 67 Ω |
| 29 | 39 Ω |
| 28 | 12 Ω |
| 27 | 0 Ω |

Remarque !

Pour une consommation de puissance interne plus élevée ou plus faible, les valeurs peuvent être demandées à Pepperl+Fuchs

- Circuit d'alimentation et de signal en mode de protection : Non à sécurité intrinsèque.

Basic specification, option "Electrical output" = PA (TRC [27])

| Borne 1 (+), 2 (-) | Borne 3 (+), 4 (-) |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Alimentation : | Sortie tout ou rien (PFS) : |
| $U_N = 32$ V DC $U_m = 250$ V AC | $U_N = 35$ V DC $U_m = 250$ V AC |

Interface service (CDI)

En tenant compte des valeurs suivantes, l'appareil peut être raccordé au service tool ou à une interface comparable :

| Service interface |
|-------------------|
| $U_N = 6,5$ V |



FR

Temperaturtabellen/Temperature tables/ Tableaux des températures

Inhaltsverzeichnis/Table of Contents/Sommaire

| | | |
|---|-------|-------|
| Allgemeine Hinweise/General notes/Généralités | | 30 |
| Diagramm/Diagram/Diagramme | | 32 |
| Sonden-Design: kompakt/Probe design: compact/Construction de sonde: compacte | Ex ic | Ex nA |
| Sonde und Elektronikgehäuse/Probe and electronics housing/Sonde et boîtier de l'électronique: Zone 2 | | |
| LTC50 | 33 | 37 |
| LTC51 | 34 | 38 |
| LTC57 | 35 | 39 |
| Sonden-Design: abgesetzt/Probe design: remote/Construction de sonde: séparée | Ex ic | Ex nA |
| Sonde und Elektronikgehäuse/Probe and electronics housing/Sonde et boîtier de l'électronique: Zone 2 | | |
| LTC5X | 36 | 40 |

Allgemeine Hinweise

Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Positionen immer auf die Grundspezifikation.

Hinweis!

Zulässigen Temperaturbereich an der Sonde beachten.

Auswahltabelle

| Zulassung | | Gehäuse | |
|-----------|--------------------------------|---------|----------------------------------|
| E4 | ATEX: II 3G Ex ic IIC T6-T1 Gc | A1 | GT19 Zweikammer, Kunststoff PBT |
| IH | IECEX: Ex ic IIC T6-T1 Gc | A2 | GT20 Zweikammer, Alu beschichtet |
| | | A3 | GT18 Zweikammer, 316L |

| Elektrischer Ausgang | | Transmission-Code des Anschlussklemmenmoduls | Kanäle |
|----------------------|---|--|-------------------------|
| PA | 2-Draht, PROFIBUS PA, Schaltausgang (PFS) | TRC [26]; TRC [06] ¹ | 1 oder 2 Kanäle benutzt |

¹ siehe Typenschild

| Zulassung | | Gehäuse | |
|-----------|--------------------------------|---------|----------------------------------|
| E3 | ATEX: II 3G Ex nA IIC T6-T1 Gc | A2 | GT20 Zweikammer, Alu beschichtet |
| IG | IECEX: Ex nA IIC T6-T1 Gc | A3 | GT18 Zweikammer, 316L |

| Elektrischer Ausgang | | Transmission-Code des Anschlussklemmenmoduls | Kanäle |
|----------------------|---|--|-------------------------|
| PA | 2-Draht, PROFIBUS PA, Schaltausgang (PFS) | TRC [27]; TRC [07] ¹ | 1 oder 2 Kanäle benutzt |

¹ siehe Typenschild

General notes

Unless otherwise indicated, the positions always refer to the basic specification.

Note!

Observe the permitted temperature range at the probe.

Selection table

| Approval | | Housing | |
|----------|--------------------------------|---------|-------------------------------------|
| E4 | ATEX: II 3G Ex ic IIC T6-T1 Gc | A1 | GT19 dual compartment, plastics PBT |
| IH | IECEX: Ex ic IIC T6-T1 Gc | A2 | GT20 dual compartment, Alu coated |
| | | A3 | GT18 dual compartment, 316L |

| Electrical output | | Transmission code of the terminal module | Channels |
|-------------------|--|--|----------------------|
| PA | 2-wire, PROFIBUS PA, switch output (PFS) | TRC [26]; TRC [06] ¹ | 1 or 2 channels used |

¹ see nameplate

| Approval | | Housing | |
|----------|--------------------------------|---------|-----------------------------------|
| E3 | ATEX: II 3G Ex nA IIC T6-T1 Gc | A2 | GT20 dual compartment, Alu coated |
| IG | IECEX: Ex nA IIC T6-T1 Gc | A3 | GT18 dual compartment, 316L |

| Electrical output | | Transmission code of the terminal module | Channels |
|-------------------|--|--|----------------------|
| PA | 2-wire, PROFIBUS PA, switch output (PFS) | TRC [27]; TRC [07] ¹ | 1 or 2 channels used |

¹ see nameplate

Généralités

Sauf indication contraire, les positions se réfèrent toujours aux spécifications de base.

Remarque !

Tenir compte de la gamme de température admissible à la sonde.

Tableau de sélection

| Agrément | | Boîtier | |
|----------|--------------------------------|---------|---|
| E4 | ATEX: II 3G Ex ic IIC T6-T1 Gc | A1 | GT19 double compartiment, plastique PBT |
| IH | IECEX: Ex ic IIC T6-T1 Gc | A2 | GT20 double compartiment, alu revêtu |
| | | A3 | GT18 double compartiment, 316L |

| Sortie électrique | | Code de transmission du module de raccordement | Voies |
|-------------------|--|--|------------------------|
| PA | 2-fils, PROFIBUS PA, sortie tout ou rien (PFS) | TRC [26]; TRC [06] ¹ | 1 ou 2 voies utilisées |

¹ voir plaque signalétique


| Agrément | | Boîtier | |
|----------|--------------------------------|---------|--------------------------------------|
| E3 | ATEX: II 3G Ex nA IIC T6-T1 Gc | A2 | GT20 double compartiment, Alu coated |
| IG | IECEX: Ex nA IIC T6-T1 Gc | A3 | GT18 double compartiment, 316L |

| Sortie électrique | | Code de transmission du module de raccordement | Voies |
|-------------------|--|--|------------------------|
| PA | 2-fils, PROFIBUS PA, sortie tout ou rien (PFS) | TRC [27]; TRC [07] ¹ | 1 ou 2 voies utilisées |

¹ voir plaque signalétique

Diagramm/Diagram/
Diagramme

Beispieldiagramme zu den Temperaturtabellen/Example diagrams to the temperature tables/
Diagrammes d'exemple aux tableaux des températures



Abbildung/Figure/Figure 1

- A Version 1
- B Version 2

T_{amb} Umgebungstemperatur/Ambient temperature/Température ambiante
 T_p Prozesstemperatur/Process temperature/Température de process

Sonden-Design: kompakt/Probe design: compact/Construction de sonde: compacte

Ex ic

Sonde und Elektronikgehäuse/Probe and electronics housing/Sonde et boîtier de l'électronique : Zone 2

LTC50

Elektrischer Ausgang/Electrical output/Sortie électrique = PA (TRC [26])

| Gehäuse/Housing/Boîtier = A1 | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Elektrischer Ausgang/ Electrical output/ Sortie électrique | Temperaturklasse/ Temperature class/ Classe de température | P 1 | | P 2 | | P 3 | | P 4 | | P 5 | | P 6 | |
| | | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} |
| 1 Kanal benutzt/ 1 channel used/ 1 voie utilisée | T6 (85 °C) | -20 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 80 °C | 53 °C | 80 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | - | - |
| 2 Kanäle benutzt/ 2 channels used/ 2 voies utilisées | T6 (85 °C) | -20 °C | 51 °C | 51 °C | 51 °C | 80 °C | 46 °C | 80 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | - | - |

| Gehäuse/Housing/Boîtier = A2 | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Elektrischer Ausgang/ Electrical output/ Sortie électrique | Temperaturklasse/ Temperature class/ Classe de température | P 1 | | P 2 | | P 3 | | P 4 | | P 5 | | P 6 | |
| | | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} |
| 1 Kanal benutzt/ 1 channel used/ 1 voie utilisée | T6 (85 °C) | -20 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 80 °C | 56 °C | 80 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | - | - |
| 2 Kanäle benutzt/ 2 channels used/ 2 voies utilisées | T6 (85 °C) | -20 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 80 °C | 56 °C | 80 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | - | - |

Ex ic

Sonde und Elektronikgehäuse/Probe and electronics housing/Sonde et boîtier de l'électronique : Zone 2

LTC51

Elektrischer Ausgang/Electrical output/Sortie électrique = PA (TRC [26])

| Gehäuse/Housing/Boîtier = A1 | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Elektrischer Ausgang/ Electrical output/ Sortie électrique | Temperaturklasse/ Temperature class/ Classe de température | P 1 | | P 2 | | P 3 | | P 4 | | P 5 | | P 6 | |
| | | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} |
| 1 Kanal benutzt/ 1 channel used/ 1 voie utilisée | T6 (85 °C) | -40 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 85 °C | 45 °C | 85 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T5 (100 °C) | -40 °C | 73 °C | 73 °C | 73 °C | 100 °C | 60 °C | 100 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T4 (135 °C) | -40 °C | 73 °C | 73 °C | 73 °C | 135 °C | 54 °C | 135 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| 2 Kanäle benutzt/ 2 channels used/ 2 voies utilisées | T6 (85 °C) | -40 °C | 51 °C | 51 °C | 51 °C | 85 °C | 40 °C | 85 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T5 (100 °C) | -40 °C | 56 °C | 56 °C | 56 °C | 100 °C | 42 °C | 100 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T4 (135 °C) | -40 °C | 56 °C | 56 °C | 56 °C | 135 °C | 31 °C | 135 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |

| Gehäuse/Housing/Boîtier = A2 | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Elektrischer Ausgang/ Electrical output/ Sortie électrique | Temperaturklasse/ Temperature class/ Classe de température | P 1 | | P 2 | | P 3 | | P 4 | | P 5 | | P 6 | |
| | | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} |
| 1 Kanal benutzt/ 1 channel used/ 1 voie utilisée | T6 (85 °C) | -40 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 85 °C | 53 °C | 85 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T5 (100 °C) | -40 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 100 °C | 68 °C | 100 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T4 (135 °C) | -40 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 135 °C | 69 °C | 135 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T3 (200 °C) | -40 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 200 °C | 56 °C | 200 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| 2 Kanäle benutzt/ 2 channels used/ 2 voies utilisées | T6 (85 °C) | -40 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 85 °C | 53 °C | 85 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T5 (100 °C) | -40 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 100 °C | 68 °C | 100 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T4 (135 °C) | -40 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 135 °C | 63 °C | 135 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T3 (200 °C) | -40 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 200 °C | 50 °C | 200 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |

| Gehäuse/Housing/Boîtier = A3 | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Elektrischer Ausgang/ Electrical output/ Sortie électrique | Temperaturklasse/ Temperature class/ Classe de température | P 1 | | P 2 | | P 3 | | P 4 | | P 5 | | P 6 | |
| | | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} |
| 1 Kanal benutzt/ 1 channel used/ 1 voie utilisée | T6 (85 °C) | -40 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 85 °C | 51 °C | 85 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T5 (100 °C) | -40 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 100 °C | 66 °C | 100 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T4 (135 °C) | -40 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 135 °C | 67 °C | 135 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T3 (200 °C) | -40 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 200 °C | 48 °C | 200 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| 2 Kanäle benutzt/ 2 channels used/ 2 voies utilisées | T6 (85 °C) | -40 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 85 °C | 51 °C | 85 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T5 (100 °C) | -40 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 100 °C | 66 °C | 100 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T4 (135 °C) | -40 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 135 °C | 61 °C | 135 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T3 (200 °C) | -40 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 200 °C | 45 °C | 200 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |

Ex ic

Sonde und Elektronikgehäuse/Probe and electronics housing/Sonde et boîtier de l'électronique : Zone 2

LTC57

Elektrischer Ausgang/Electrical output/Sortie électrique = PA (TRC [26])

| Gehäuse/Housing/Boîtier = A1 | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Elektrischer Ausgang/ Electrical output/ Sortie électrique | Temperaturklasse/ Temperature class/ Classe de température | P 1 | | P 2 | | P 3 | | P 4 | | P 5 | | P 6 | |
| | | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} |
| 1 Kanal benutzt/ 1 channel used/ 1 voie utilisée | T6 (85 °C) | -40 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 85 °C | 49 °C | 85 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T5 (100 °C) | -40 °C | 73 °C | 73 °C | 73 °C | 100 °C | 64 °C | 100 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T4 (135 °C) | -40 °C | 73 °C | 73 °C | 73 °C | 135 °C | 58 °C | 135 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T3 (200 °C) | -40 °C | 73 °C | 73 °C | 73 °C | 185 °C | 42 °C | 185 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| 2 Kanäle benutzt/ 2 channels used/ 2 voies utilisées | T6 (85 °C) | -40 °C | 51 °C | 51 °C | 51 °C | 85 °C | 42 °C | 85 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T5 (100 °C) | -40 °C | 56 °C | 56 °C | 56 °C | 100 °C | 45 °C | 100 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T4 (135 °C) | -40 °C | 56 °C | 56 °C | 56 °C | 135 °C | 37 °C | 135 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |

| Gehäuse/Housing/Boîtier = A2 | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Elektrischer Ausgang/ Electrical output/ Sortie électrique | Temperaturklasse/ Temperature class/ Classe de température | P 1 | | P 2 | | P 3 | | P 4 | | P 5 | | P 6 | |
| | | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} |
| 1 Kanal benutzt/ 1 channel used/ 1 voie utilisée | T6 (85 °C) | -40 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 85 °C | 55 °C | 85 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T5 (100 °C) | -40 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 100 °C | 70 °C | 100 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T4 (135 °C) | -40 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 135 °C | 71 °C | 135 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T3 (200 °C) | -40 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 185 °C | 64 °C | 185 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| 2 Kanäle benutzt/ 2 channels used/ 2 voies utilisées | T6 (85 °C) | -40 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 85 °C | 55 °C | 85 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T5 (100 °C) | -40 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 100 °C | 70 °C | 100 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T4 (135 °C) | -40 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 135 °C | 65 °C | 135 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T3 (200 °C) | -40 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 185 °C | 58 °C | 185 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |

| Gehäuse/Housing/Boîtier = A3 | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Elektrischer Ausgang/ Electrical output/ Sortie électrique | Temperaturklasse/ Temperature class/ Classe de température | P 1 | | P 2 | | P 3 | | P 4 | | P 5 | | P 6 | |
| | | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} |
| 1 Kanal benutzt/ 1 channel used/ 1 voie utilisée | T6 (85 °C) | -40 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 85 °C | 53 °C | 85 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T5 (100 °C) | -40 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 100 °C | 68 °C | 100 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T4 (135 °C) | -40 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 135 °C | 69 °C | 135 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T3 (200 °C) | -40 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 185 °C | 60 °C | 185 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| 2 Kanäle benutzt/ 2 channels used/ 2 voies utilisées | T6 (85 °C) | -40 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 85 °C | 53 °C | 85 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T5 (100 °C) | -40 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 100 °C | 68 °C | 100 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T4 (135 °C) | -40 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 135 °C | 63 °C | 135 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T3 (200 °C) | -40 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 185 °C | 54 °C | 185 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |

Sonden-Design: abgesetzt/Probe design: remote/Construction de sonde : séparée

Ex ic

Sonde und Elektronikgehäuse/Probe and electronics housing/Sonde et boîtier de l'électronique : Zone 2

LTC5X

Optionale Spezifikation, Sonden-Design/Optional specification, Probe design/Spécifications optionnelles, Construction de la sonde = B

Elektrischer Ausgang/Electrical output/Sortie électrique = PA (TRC [26])

| Gehäuse/Housing/Boîtier = A1 | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Elektrischer Ausgang/ Electrical output/ Sortie électrique | Temperaturklasse/ Temperature class/ Classe de température | P 1 | | P 2 | | P 3 | | P 4 | | P 5 | | P 6 | |
| | | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} |
| 1 Kanal benutzt/ 1 channel used/ 1 voie utilisée | T6 (85 °C) | - | 58 °C | - | 58 °C | - | 58 °C | - | -40 °C | - | -40 °C | - | - |
| 2 Kanäle benutzt/ 2 channels used/ 2 voies utilisées | T6 (85 °C) | - | 51 °C | - | 51 °C | - | 51 °C | - | -40 °C | - | -40 °C | - | - |

| Gehäuse/Housing/Boîtier = A2, A3 | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Elektrischer Ausgang/ Electrical output/ Sortie électrique | Temperaturklasse/ Temperature class/ Classe de température | P 1 | | P 2 | | P 3 | | P 4 | | P 5 | | P 6 | |
| | | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} |
| 1 Kanal benutzt/ 1 channel used/ 1 voie utilisée | T6 (85 °C) | - | 60 °C | - | 60 °C | - | 60 °C | - | -40 °C | - | -40 °C | - | - |
| | T5 (100 °C) | - | 80 °C | - | 80 °C | - | 80 °C | - | -40 °C | - | -40 °C | - | - |
| 2 Kanäle benutzt/ 2 channels used/ 2 voies utilisées | T6 (85 °C) | - | 59 °C | - | 59 °C | - | 59 °C | - | -40 °C | - | -40 °C | - | - |
| | T5 (100 °C) | - | 74 °C | - | 74 °C | - | 74 °C | - | -40 °C | - | -40 °C | - | - |

T_p = abhängig vom Sensor/dependent on the sensor/dépend du capteur

Sonden-Design: kompakt/Probe design: compact/Construction de sonde: compacte

Ex nA

Sonde und Elektronikgehäuse/Probe and electronics housing/Sonde et boîtier de l'électronique : Zone 2

LTC50

Elektrischer Ausgang/Electrical output/Sortie électrique = PA (TRC [27])

| Gehäuse/Housing/Boîtier = A2 | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Elektrischer Ausgang/ Electrical output/ Sortie électrique | Temperaturklasse/ Temperature class/ Classe de température | P 1 | | P 2 | | P 3 | | P 4 | | P 5 | | P 6 | |
| | | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} |
| 1 Kanal benutzt/ 1 channel used/ 1 voie utilisée | T6 (85 °C) | -20 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 80 °C | 56 °C | 80 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | - | - |
| 2 Kanäle benutzt/ 2 channels used/ 2 voies utilisées | T6 (85 °C) | -20 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 80 °C | 56 °C | 80 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | - | - |

Ex nA

Sonde und Elektronikgehäuse/Probe and electronics housing/Sonde et boîtier de l'électronique : Zone 2

LTC51

Elektrischer Ausgang/Electrical output/Sortie électrique = PA (TRC [27])

| Gehäuse/Housing/Boîtier = A2 | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Elektrischer Ausgang/ Electrical output/ Sortie électrique | Temperaturklasse/ Temperature class/ Classe de température | P 1 | | P 2 | | P 3 | | P 4 | | P 5 | | P 6 | |
| | | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} |
| 1 Kanal benutzt/ 1 channel used/ 1 voie utilisée | T6 (85 °C) | -40 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 85 °C | 53 °C | 85 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T5 (100 °C) | -40 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 100 °C | 68 °C | 100 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T4 (135 °C) | -40 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 135 °C | 69 °C | 135 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T3 (200 °C) | -40 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 200 °C | 56 °C | 200 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| 2 Kanäle benutzt/ 2 channels used/ 2 voies utilisées | T6 (85 °C) | -40 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 85 °C | 53 °C | 85 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T5 (100 °C) | -40 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 100 °C | 68 °C | 100 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T4 (135 °C) | -40 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 135 °C | 63 °C | 135 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T3 (200 °C) | -40 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 200 °C | 50 °C | 200 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |

| Gehäuse/Housing/Boîtier = A3 | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Elektrischer Ausgang/ Electrical output/ Sortie électrique | Temperaturklasse/ Temperature class/ Classe de température | P 1 | | P 2 | | P 3 | | P 4 | | P 5 | | P 6 | |
| | | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} |
| 1 Kanal benutzt/ 1 channel used/ 1 voie utilisée | T6 (85 °C) | -40 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 85 °C | 51 °C | 85 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T5 (100 °C) | -40 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 100 °C | 66 °C | 100 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T4 (135 °C) | -40 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 135 °C | 67 °C | 135 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T3 (200 °C) | -40 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 200 °C | 48 °C | 200 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| 2 Kanäle benutzt/ 2 channels used/ 2 voies utilisées | T6 (85 °C) | -40 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 85 °C | 51 °C | 85 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T5 (100 °C) | -40 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 100 °C | 66 °C | 100 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T4 (135 °C) | -40 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 135 °C | 61 °C | 135 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T3 (200 °C) | -40 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 200 °C | 45 °C | 200 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |

Ex nA

Sonde und Elektronikgehäuse/Probe and electronics housing/Sonde et boîtier de l'électronique : Zone 2

LTC57

Elektrischer Ausgang/Electrical output/Sortie électrique = PA (TRC [27])

| Gehäuse/Housing/Boîtier = A2 | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Elektrischer Ausgang/ Electrical output/ Sortie électrique | Temperaturklasse/ Temperature class/ Classe de température | P 1 | | P 2 | | P 3 | | P 4 | | P 5 | | P 6 | |
| | | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} |
| 1 Kanal benutzt/ 1 channel used/ 1 voie utilisée | T6 (85 °C) | -40 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 85 °C | 55 °C | 85 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T5 (100 °C) | -40 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 100 °C | 70 °C | 100 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T4 (135 °C) | -40 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 135 °C | 71 °C | 135 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T3 (200 °C) | -40 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 185 °C | 64 °C | 185 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| 2 Kanäle benutzt/ 2 channels used/ 2 voies utilisées | T6 (85 °C) | -40 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 85 °C | 55 °C | 85 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T5 (100 °C) | -40 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 100 °C | 70 °C | 100 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T4 (135 °C) | -40 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 135 °C | 65 °C | 135 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T3 (200 °C) | -40 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 185 °C | 58 °C | 185 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |

| Gehäuse/Housing/Boîtier = A3 | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Elektrischer Ausgang/ Electrical output/ Sortie électrique | Temperaturklasse/ Temperature class/ Classe de température | P 1 | | P 2 | | P 3 | | P 4 | | P 5 | | P 6 | |
| | | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} |
| 1 Kanal benutzt/ 1 channel used/ 1 voie utilisée | T6 (85 °C) | -40 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 85 °C | 53 °C | 85 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T5 (100 °C) | -40 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 100 °C | 68 °C | 100 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T4 (135 °C) | -40 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 135 °C | 69 °C | 135 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T3 (200 °C) | -40 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 185 °C | 60 °C | 185 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| 2 Kanäle benutzt/ 2 channels used/ 2 voies utilisées | T6 (85 °C) | -40 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 85 °C | 53 °C | 85 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T5 (100 °C) | -40 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 100 °C | 68 °C | 100 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T4 (135 °C) | -40 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 135 °C | 63 °C | 135 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |
| | T3 (200 °C) | -40 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 185 °C | 54 °C | 185 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - |

Sonden-Design: abgesetzt/Probe design: remote/Construction de sonde : séparée

Ex nA

Sonde und Elektronikgehäuse/Probe and electronics housing/Sonde et boîtier de l'électronique : Zone 2

LTC5X

Optionale Spezifikation, Sonden-Design/Optional specification, Probe design/Spécifications optionnelles, Construction de la sonde = B

Elektrischer Ausgang/Electrical output/Sortie électrique = PA (TRC [27])

| Gehäuse/Housing/Boîtier = A2, A3 | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Elektrischer Ausgang/ Electrical output/ Sortie électrique | Temperaturklasse/ Temperature class/ Classe de température | P 1 | | P 2 | | P 3 | | P 4 | | P 5 | | P 6 | |
| | | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} | T _p | T _{amb} |
| 1 Kanal benutzt/ 1 channel used/ 1 voie utilisée | T6 (85 °C) | - | 60 °C | - | 60 °C | - | 60 °C | - | -40 °C | - | -40 °C | - | - |
| | T5 (100 °C) | - | 80 °C | - | 80 °C | - | 80 °C | - | -40 °C | - | -40 °C | - | - |
| 2 Kanäle benutzt/ 2 channels used/ 2 voies utilisées | T6 (85 °C) | - | 59 °C | - | 59 °C | - | 59 °C | - | -40 °C | - | -40 °C | - | - |
| | T5 (100 °C) | - | 74 °C | - | 74 °C | - | 74 °C | - | -40 °C | - | -40 °C | - | - |

T_p = abhängig vom Sensor/dependent on the sensor/dépend du capteur





With regard to the supply of products, the current issue of the following document is applicable: The General Terms of Delivery for Products and Services of the Electrical Industry, published by the Central Association of the "Elektrotechnik und Elektroindustrie (ZVEI) e.V." including the supplementary clause: "Erweiterter Eigentumsvorbehalt".

PROCESS AUTOMATION – PROTECTING YOUR PROCESS



Worldwide Headquarters

Pepperl+Fuchs GmbH
68307 Mannheim · Germany
Tel. +49 621776-0
E-mail: info@de.pepperl-fuchs.com

For the Pepperl+Fuchs representative
closest to you check www.pepperl-fuchs.com/pfcontact

www.pepperl-fuchs.com

Subject to modifications
Copyright Pepperl+Fuchs • Printed in Germany



SI005180-C/98/A3/15.13
FM7.2

 **PEPPERL+FUCHS**
PROTECTING YOUR PROCESS

DOCT-3753

269417
04/2015